



Principal

Linha	Orion
Nome da linha	Orion Essence
Tipo de produto ou componente	Placa

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Número de grupos	1 gang
Número de módulos	6 Módulos
Modo de fixação	Encaixe
Tonalidade de cor	Horizon Gold (Pantone 8381C)
Acabamento da superfície	Matt
Tratamento da superfície	Pintado
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 20
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Altura	120 Mm
Largura	127,5 Mm
Profundidade	7,9 Mm
Peso líquido	0,0215 Kg

Meio ambiente

Grau de proteção IK	IK07
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Acetona Fluido para limpeza de janela Álcool Alvejante Sabonete líquido Peróxido de hidrogénio (H2O2) Óleo Gasolina Resistente aos raios UV

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 Cm
Package 1 Width	13,0 Cm
Package 1 Length	17,5 Cm
Package 1 Weight	23,0 G

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**