



Principal

Linha	Orion
Nome da linha	Orion Essence
Tipo de produto ou componente	Placa

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Equipamento fornecido	De fixação da estrutura
Número de grupos	1 gang
Número de módulos	1 módulo
Modo de fixação	Encaixe
Tonalidade de cor	Branco (RAL 9003)
Acabamento da superfície	Acetinado
Tratamento da superfície	Não tratada
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Altura	76 Mm
Largura	35,5 Mm
Profundidade	8,1 Mm
Peso líquido	0,007 Kg

Meio ambiente

Grau de proteção IK	IK07
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Peróxido de hidrogénio (H2O2) Acetona Álcool Gasolina Sabonete líquido Fluido para limpeza de janela Óleo Resistente aos raios UV Alvejante

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 Cm
Package 1 Width	9,3 Cm
Package 1 Length	20,0 Cm
Package 1 Weight	17,0 G

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**