



Principal

Linha	Orion
Nome da linha	Orion Materials Aluminium
Tipo de produto ou componente	Placa

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Número de grupos	1 gang
Número de módulos	3 módulos
Modo de fixação	Encaixe
Tonalidade de cor	Grafite (RAL 7021) Aluminium Galaxy Black (Pantone Cool Gray 11C)
Acabamento da superfície	Metálico
Tratamento da superfície	Metálico
Tipo de embalagem	Blister
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável Metal
Altura	120 Mm
Largura	82,5 Mm
Profundidade	8,3 Mm
Peso líquido	0,0233 Kg

Meio ambiente

Grau de proteção IK	IK07
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Sabonete líquido Óleo Fluido para limpeza de janela Alvejante Resistente aos raios UV Gasolina Acetona Peróxido de hidrogénio (H2O2) Álcool

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 Cm
Package 1 Width	12,5 Cm
Package 1 Length	17 Cm
Package 1 Weight	52 G
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16 Cm
Package 2 Width	15,2 Cm
Package 2 Length	25,9 Cm
Package 2 Weight	515 G

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**