



Status comercial

Aviso de fim de vendas : MAR 31, 2023

⚠ Aviso de fim de vendas

Principal

Linha	Orion
Nome da linha	Orion Materials Aluminium
Tipo de produto ou componente	Placa

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Número de grupos	1 gang
Número de módulos	6 Módulos
Modo de fixação	Encaixe
Tonalidade de cor	Grafite (RAL 7021) Aluminium Galaxy Black (Pantone Cool Gray 11C)
Acabamento da superfície	Metálico
Tratamento da superfície	Metálico
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável Metal
Altura	120 Mm
Largura	127,5 Mm
Profundidade	8,3 Mm
Peso líquido	0,031 Kg

Meio ambiente

Grau de proteção IK	IK07
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Alvejante Gasolina Álcool Resistente aos raios UV Peróxido de hidrogénio (H2O2) Acetona Óleo Fluido para limpeza de janela Sabonete líquido

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 Cm
Package 1 Width	13,0 Cm
Package 1 Length	20,0 Cm
Package 1 Weight	33,0 G

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**