

Product data sheet

Characteristics

SBP16KRMI4U

Painel de Derivação de Serviço da APC -230V;
100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada;
Cabos de saída (3) 30A



by Schneider Electric

Price*: 1605.30 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	--

Físico

Cor	Preto
Profundidade	67,3 Cm
Altura	17,8 Cm
Peso net	21,82 Kg
Largura	43,2 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-wire (H N + E) 1 Cabos 4-fios (3PH + G)
Número de cabos	1
Max line current	100 A
Limites da corrente de entrada	100 A
Load Capacity	20000 VA
Load Power Factor Range	0...1
Tensão de entrada	230 V

Saída

Max current draw	100 A
Output connector type	Cabos 3-wire (H N + E) 3
Tipo de protecção	Circuit breaker
Eficiência	99 %
Output voltage	230 V

Conformidades

Certificações do produto	CSA GOST
Normas	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...15000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	31,82 Kg
Pacote 1 Altura	30,5 Cm
Pacote 1 largura	61 Cm
Pacote 1 Comprimento	99,1 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não conforme
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	2 Anos (Apenas peças)
----------	-----------------------

Product Life Status : **Comercializado**