

Product data sheet

Characteristics

SBP20KRMI4U

Painel de Derivação de Serviço APC 230V
125A HW Entrada IEC-320 Saída (8) C19



by Schneider Electric

Price*: 2532.26 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	220 V 230 V 240 V 380 V trifásico 400 V trifásico 415 V trifásico
Output voltage	230 V
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Número de unidade de bastidor	4U
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador

Físico

Cor	Preto
Altura	17,8 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	57,2 Cm
Peso líquido	18,78 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (1F+N+T) 1 Cabos 5-fios (3PH + N + G)
Max line current	125 A
Input current limits	125 A
Load Capacity	20000 VA
18 mm	0...1

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	125 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C19
Tipo de protecção	Circuit breaker
Eficiência	99 %

Conformidade

Certificações de produtos	CSA[RETURN]GOST
---------------------------	-----------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...15000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 Cm
Package 1 Width	84,3 Cm
Package 1 Length	61 Cm
Package 1 Weight	31,36 Kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 Anos (Apenas peças)
----------	-----------------------

Product Life Status : **Comercializado**