



by Schneider Electric

Price*: 370.13 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	--

Físico

Comprimento do cabo	2,50 M
Cor	Preto
Profundidade	7,6 Cm
Altura	8,9 Cm
Peso net	2,09 Kg
Largura	43,2 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Número de cabos	1
Tensão admissível	220...240 V
Max line current	16 A
Limites da corrente de entrada	16 A
Load Capacity	3000 VA
Load Power Factor Range	0...1
Tensão de entrada	230 V

Saída

Max current draw	16 A
Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
Número de tomadas de corrente de energia	7
Tipo de protecção	Circuit breaker
Comprimento do fio	1,00 M

Eficiência	99 %
Output voltage	230 V

Conformidades

Certificações do produto	VDE
--------------------------	-----

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...15000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	3,91 Kg
Pacote 1 Altura	15,1 Cm
Pacote 1 largura	46,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	29,5 Cm
Número de unidades no pacote 3	56

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**