

# Product data sheet

## Characteristics

# SBP5000RMI2U

Painel de Derivação de Serviço da APC- 230V;  
32A; BBM; IEC320 C20/HW Entrada; IEC-320  
Saída - (2) C19 (8) C13



by Schneider Electric

Price\*: 894.99 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Painel de ligação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador Suportes para Montagem em Parede
-----------------------	---

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	66 Cm
Altura	8,9 Cm
Peso net	11,36 Kg
Largura	43,2 Cm

### Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (1F+N+T)
Plug standard	IEC 60320 C20
Número de cabos	1
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7680 VA
Load Power Factor Range	0...1
Tensão de entrada	230 V

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. \*Prices are indicative

## Saída

Max current draw	32 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tipo de protecção	Circuit breaker
Eficiência	99 %
Output voltage	230 V

## Conformidades

Certificações do produto	CSA GOST
Normas	EN/IEC 62040-1 UL 1778


## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...15000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	23,18 Kg
Pacote 1 Altura	20,3 Cm
Pacote 1 largura	61 Cm
Pacote 1 Comprimento	99,1 Cm
Número de unidades no pacote 3	10

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	2 Anos (Apenas peças)
----------	-----------------------

Product Life Status : **Comercializado**