

# SBP5000RMI2U

Painel de Derivação de Serviço da APC- 230V;  
32A; BBM; IEC320 C20/HW Entrada; IEC-320  
Saída - (2) C19 (8) C13



by Schneider Electric

Price\*: 1086.60 EUR



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Tensão de entrada	230 V
Tipo de produto ou componente	Bypass kit
Output voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Número de unidade de bastidor	2U
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Painel de ligação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador Suportes para Montagem em Parede

## Físico

Cor	Preto
Altura	8,9 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	66 Cm
Peso líquido	11,36 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (1F+N+T)
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	7680 VA
18 mm	0...1

## Saída

Corrente máxima total de saída por fase	32 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tipo de protecção	Circuit breaker
Eficiência	99 %

## Conformidade

Certificações de produtos	CSA[RETURN]GOST
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...15000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,3 Cm
Package 1 Width	61 Cm
Package 1 Length	99,1 Cm
Package 1 Weight	23,18 Kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	130,8 Cm
Package 2 Width	100 Cm
Package 2 Length	120 Cm
Package 2 Weight	277,596 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	2 Anos (Apenas peças)
----------	-----------------------

Product Life Status : **Comercializado**