

SBPSU10K20HC1M1-WP

Quadro de Bypass de Manutenção Smart-UPS VT da APC 10-20kVA 400V para Montagem na Parede



Estado comercial

Aviso de fim de venda : AGO 06, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega Expedição normal num prazo máximo de 4 semanas

Geral

Equipamento fornecido Manual de instalação
Manual do utilizador

Físico

Cor Preto
Profundidade 17,5 Cm
Altura 31,5 Cm
Peso net 7,01 Kg
Largura 30,5 Cm

Entrada

Frequência da rede 50 Hz +/- 3 Hz
Tensão de entrada Trifásico

Saída

Output voltage 400 V trifásico

Conformidades

Normas EN 50091-2
EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-1-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	0...40 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	7,73 Kg
Pacote 1 Altura	44,2 Cm
Pacote 1 largura	38,1 Cm
Pacote 1 Comprimento	25,4 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Garantia contractual

Garantia	1 ano (apenas peças)
----------	----------------------

Product Life Status : **Post commercialisation**