

SBPSU30K40HC1M1-WP

Painel de Derivação de Manutenção Smart-UPS VT da APC 30-40kVA 400V para Montagem na Parede



Estado comercial
Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega Expedição normal num prazo máximo de 4 semanas

Geral

Equipamento fornecido Manual de instalação
Manual do utilizador

Físico

Cor Preto
Profundidade 17,5 Cm
Altura 46 Cm
Peso net 11 Kg
Largura 40 Cm

Entrada

Frequência da rede 50/60 Hz
Tensão de entrada Trifásico

Saída

Potência máxima configurável (Watts) 40000 W
Outras Tensões de Saída 380 V
415 V
Output connector type Cabos 4-fios (3PH + G) 1
Cabos 5 fios (3PH + N + G) 1
Output voltage 400 V trifásico

Conformidades

Certificações do produto CE
Normas EN 50091-2
EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-1-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	0...40 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	12,3 Kg
Pacote 1 Altura	58,7 Cm
Pacote 1 largura	45,7 Cm
Pacote 1 Comprimento	25,4 Cm
Número de unidades no pacote 3	0

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **End of commerc. announced**