

# SBPSU30K40HC1M1-WP

Painel de Derivação de Manutenção Smart-UPS VT da APC 30-40kVA 400V para Montagem na Parede



## Estado comercial

Aviso de fim de venda : NOV 28, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Prazo de entrega Expedição normal num prazo máximo de 4 semanas

## Principal

Tensão de entrada	400 V trifásico
Output voltage	400 V trifásico
Outras Tensões de Saída	380 V 415 V
Output connector type	Cabos 4-fios (3PH + G) 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G) 1
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual do utilizador

## Físico

Cor	Preto
Altura	46 Cm
Largura	40 Cm
Profundidade	17,5 Cm
Peso líquido	11 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

## Entrada

Frequência da rede 50/60 Hz

## Saída

Potência máxima configurável (Watts) 40000 W

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Conformidade

Normas	EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1
Certificações de produtos	CE

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...3048,0000000000 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	58,7 Cm
Package 1 Width	25,4 Cm
Package 1 Length	45,7 Cm
Package 1 Weight	12,3 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**