

# SCL500RMI1UC

APC Smart-UPS, Line Interactive, 500VA, íon de lítio, montagem em rack 1U, 230V, 4 tomadas IEC C13, porta SmartConnect, profundidade curta



by Schneider Electric



Price\*: 911.65 EUR



## Visão geral

Apresentação	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable-runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other-network devices.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Principal

Tensão de entrada	230 V
Output voltage	230 V
Potência nominal em W	400 W
Potência nominal em VA	500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Número de unidade de bastidor	1U
Tipo de bateria	Li-Ion (lão de lítio)
Equipamento fornecido	Manual de instalação Guias de apoio para montagem em bastidor Cabo USB

## Complementar

Pacote de software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by-terms of use
--------------------	---

## Pilhas e tempo de funcionamento

Battery graph comments	Este gráfico baseia-se nos dados de tempo de funcionamento realmente medidos. Todas as medições foram efectuadas com baterias novas e totalmente carregadas, bem como uma carga resistiva equilibrada (PF = 1.0). Os tempos de-funcionamento actuais podem divergir dos valores deste gráfico. Os tempos de-funcionamento actuais dependem de diversas variáveis, incluindo a idade da bateria, o nível de carga da bateria, as condições ambientais e as características-da carga conectada.
Extendable Run Time	0
Battery design life	8...10 Ano(S)
Alimentação da baterias (Watts)	10 W rated

## Geral

Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

## Físico

Cor	Preto com cobertura dianteira prateada
Altura	4,4 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	23,2 Cm
Peso líquido	4,06 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Montado em bastidor
USB compatible	Yes

## Entrada

Tipo de protecção de entrada	Circuit breaker
Limites da tensão de entrada	208...253 V
Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz detecção automática

## Saída

Distorção harmónica	Menos de 5%
Maximum configurable power in VA	500 VA
Potência máxima configurável (Watts)	400 W
Duração da transferência	Normal 6ms : máximo de 10ms
Topologia	Linha Interactiva
Wave type	Onda sinusoidal
Frequência de saída   ( sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede

## Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : \$150000
Normas	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Ambiental

Nível acústico	45 dBA
Dissipação de calor	41,61 Btu/H
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...7620,00 M
Grau de protecção IP	IP20
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação

## Comunicações e Gestão

Função de alarme	Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e falha na-cablagem do edifício
Vagas livres	0
Suporte da porta de comunicação	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by-terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

### Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	510 J
Filtragem	Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,8 Cm
Package 1 Width	33,7 Cm
Package 1 Length	59 Cm
Package 1 Weight	6 Kg

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

### Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**