



## Visão geral

Prazo de entrega	Envio habitual em 3 semanas
------------------	-----------------------------

## Geral

Equipamento fornecido	CD with software Documentation CD Manual de instalação Rack mounting hardware Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable USB cable
Performance multiplier	1
Number of tare power	98 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S
Value multiplier	1

## Físico

Comprimento do cabo	2,44 M
Número de unidade de bastidor	2U
Cor	Black
Profundidade	68,3 Cm
Altura	8,6 Cm
Localização de montagem montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Peso do Produto	44,28 Kg
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Largura	48 Cm

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	NEMA L5-30P
Limites da tensão de entrada	75...154 V adjustable 82...144 V
Número de cabos	1
Tensão de entrada	120 V

## Saída

Potência nominal em W	2700 W
Potência máxima configurável (Watts)	2700 W
Distorção harmónica	Menos de 5%
Frequência de saída	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Topologia	Linha Interactiva
Forma de onda	Onda sinusoidal
Nb of power socket outlets	6 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0044
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0201
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Ajustamento à curva de dados medidos de acordo com o Método de Ensaio da ENERGY STAR para Fontes de Alimentação Ininterruptas. Todas as medidas consideradas no modo de funcionamento normal, em condições ambientais típicas, com entrada elétrica de 120 V / 60 Hz e saída de carga resistiva equilibrada (PF = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	120 V
Maximum configurable power in VA	2880 VA
Potência nominal em VA	2880 VA
Duração da transferência	Normal 4ms : máximo de 8ms

## Conformidades

Certificações do produto	CSA
Normas	FCC Parte 15 classe A UL 1778
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : \$150000

## Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Nível acústico	55 dBA

Dissipação de calor	348 Btu/H
Show note OP temperature	No

### Baterias e autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Quantidade de RBC&#153;	1
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	C
Alimentação da baterias (Watts)	188 W rated
Battery power in VAH	566 VAh runtime
Duração da bateria	3...5 Ano
Extendable Run Time	0

### Comunicações & Gestão

Ranuras livres	1
Painel de control	Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo-de sobrecarga

### Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	459 J
------------------------------	-------

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	51,7 Kg
Pacote 1 Altura	25,4 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	98 Cm
Número de unidades no pacote 3	8

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Energy Star	<a href="#">ENERGY STAR UPS V1.0 (EUA)</a>
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

### Garantia contratual

Garantia	3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**