



Visão geral

Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
------------------	------------------------------------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	--------------------------------------------------------------------

Físico

Número de unidade de bastidor	4U
Cor	Preto
Profundidade	48,3 Cm
Altura	43,2 Cm
Peso do Produto	60,91 Kg
Largura	17,8 Cm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Baterias e autonomia

Blocos de baterias por "string"	10
Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC™	2
Battery voltage	120 V

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	65,45 Kg
Pacote 1 Altura	33 Cm
Pacote 1 largura	58,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	63,3 Cm
Número de unidades no pacote 3	6

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**