



### Visão geral

Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
------------------	--

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	--

### Físico

Número de unidade de bastidor	2U
Cor	Preto
Profundidade	66,7 Cm
Altura	8,5 Cm
Peso do Produto	56,36 Kg
Largura	43,2 Cm

### Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

### Baterias e autonomia

Blocos de baterias por "string"	10
Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC&#153;	2
Battery voltage	120 V

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	63,64 Kg
Pacote 1 Altura	24,3 Cm
Pacote 1 largura	59,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	86,9 Cm
Número de unidades no pacote 3	8

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**