



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	CD with software Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Sonda de temperatura User manual Placa de Gestão Web/SNMP
Additional specification	Network card pre-installed
Performance multiplier	1
Number of power module	2400
Number of tare power	41 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Trabalho em rede Servidor Telecom
UPS size	S
Value multiplier	1

Físico

Comprimento do cabo	2,44 M
Número de unidade de bastidor	2U
Cor	Black
Profundidade	66,7 Cm
Altura	8,5 Cm
Localização de montagem montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Peso do Produto	37,32 Kg
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Largura	43,2 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	BS1363A Britânica IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Limites da tensão de entrada	140...280 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Número de cabos	1
Tensão de entrada	208 V 230 V

Saída

Potência nominal em W	2700 W
Potência máxima configurável (Watts)	2700 W
Distorção harmónica	Menos de 5%
Frequência de saída	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Outras Tensões de Saída	208 V 220 V 240 V
Topologia	Linha Interactiva
Forma de onda	Onda sinusoidal
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,014
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	2 %
Curve proportional loss	0,0003
Curve square loss	0,0013
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Adequação da curva a dados eficazes de medição. Todas as medidas tomadas no modo de funcionamento normal, em condições ambientais típicos, com entrada eléctrica nominal e saída de carga resistiva.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potência nominal em VA	3000 VA
Duração da transferência	2-4 ms Normal 6ms : máximo de 10ms

Conformidades

Certificações do produto	C-Tick CE EAC GOST IRAM VDE
Normas	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022, classe A EN 60950 FCC Parte 15 classe A UL 1778

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Nível acústico	55 dBA
Dissipação de calor	184 Btu/H
Show note OP temperature	No

Baterias e autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranhuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Quantidade de RBC™	1
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	C
Alimentação da baterias (Watts)	245 W rated
Battery power in VAH	738 VAh runtime
Duração da bateria	3...5 Ano
Battery option	SMX120RMBP2U 1 2214 VAh SMX120RMBP2U 2 3690 VAh SMX120RMBP2U 3 5166 VAh SMX120RMBP2U 4 6642 VAh SMX120RMBP2U 6 9594 VAh SMX120RMBP2U 8 12546 VAh SMX120RMBP2U 10 15498 VAh
Extendable Run Time	1

Comunicações & Gestão

Ranhuras livres	0
Placas SmartSlot™ pré-instaladas	Network management card 2 with environmental monitoring
Painel de controlo	Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)	Sim

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	645 J
Filtragem	Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de-passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	45,36 Kg
Pacote 1 Altura	24,3 Cm
Pacote 1 largura	59,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	86,9 Cm
Número de unidades no pacote 3	8
Pacote 3 Peso	388,69 Kg
Pacote 3 Comprimento	100 Cm
Camadas de unidade de paletes	2
Camadas de paletes	4

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

Garantia contratual

Garantia	3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria, garantias alargadas opcionais disponíveis, optional on-site warranties available
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**