



Visão geral

Apresentação	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable-runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other-network devices.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	208 V 230 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Outras Tensões de Saída	208 V 220 V 240 V
Potência nominal em W	2700 W
Potência nominal em VA	3000 VA
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A Britânica IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Número de unidade de bastidor	2U
Comprimento do cabo	2,4 M
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	CD com software Guias de apoio para montagem em bastidor Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS Sonda de temperatura Manual do utilizador Placa de Gestão Web/SNMP
Gama de produtos	Smart-UPS

Pilhas e tempo de funcionamento

Extendable Run Time	1
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Quantidade de RBC™	1
Duração da bateria	3...5 Ano(S)
Alimentação da baterias (Watts)	245 W rated

Geral

Number of power module	2400
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Network card pre-installed
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	8,5 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	66,7 Cm
Peso líquido	37,32 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Limites da tensão de entrada	140...280 V
Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Saída

Distorção harmónica	Menos de 5%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potência máxima configurável (Watts)	2700 W
Duração da transferência	2-4 ms Normal 6ms : máximo de 10ms
Topologia	Linha Interactiva
Wave type	Onda sinusoidal
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede

Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]V-DE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nível acústico	55 dBA
Dissipação de calor	184 Btu/H
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M
Humidade relativa	0...95 %
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Comunicações e Gestão

Função de alarme	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Desligar de Emergência (EPO)	Sim
Vagas livres	0
Placas SmartSlot™ pré-instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays





Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	645 J
Filtragem	Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,3 Cm
Package 1 Width	59,6 Cm
Package 1 Length	86,9 Cm
Package 1 Weight	45,36 Kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	119 Cm
Package 2 Width	100 Cm
Package 2 Length	120 Cm
Package 2 Weight	382,4 Kg
Camadas de unidade de paletes	2
Camadas de paletes	4

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria, garantias alargadas opcionais disponíveis, optional on-site warranties available
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**
