



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Cartão de garantia
-----------------------	--

Físico

Profundidade	8,5 Cm
Altura	7,8 Cm
Peso do Produto	0,68 Kg
Largura	19,2 Cm

Entrada

Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (2F + G) 1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Tensão de entrada	120 V 208 V 230 V 240 V

Saída

Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Output voltage	120 V 208 V 230 V 240 V

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	1 Kg
Pacote 1 Altura	14,1 Cm
Pacote 1 largura	17,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	25,4 Cm
Número de unidades no pacote 3	144

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**