



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Cartão de garantia
-----------------------	--------------------------------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	68,27 Cm
Altura	13 Cm
Peso do Produto	91 Kg
Número de unidade de bastidor	3U
Largura	43,2 Cm

Conformidades

Normas	OSHDP
--------	-------

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % non-condensing
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	Sem condensação 0...95 %

Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Empilhamento de Baterias em armário próprio
Battery voltage	192V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	2

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	105,5 Kg
Pacote 1 Altura	42 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	100 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**