



by Schneider Electric

Price\*: 1386.38 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Número de unidade de bastidor	2U
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cartão de garantia

### Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem de dispositivos	Empilhamento de Baterias em armário próprio
Battery voltage	48V
Quantidade de RBC&#153;	2

### Físico

Cor	Preto
Altura	8,5 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	53,6 Cm
Peso líquido	29,9 Kg
Modo de montagem	Montado em bastidor

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,4 Cm
Package 1 Width	74,9 Cm
Package 1 Length	59,4 Cm
Package 1 Weight	37 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**