



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Manual de instalação
-----------------------	--

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	59,4 Cm
Altura	43,2 Cm
Peso do Produto	33,9 Kg
Largura	8,5 Cm

### Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % non-condensing
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 % Sem condensação

### Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Battery voltage	72V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC&#153;	2

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	37,8 Kg
Pacote 1 Altura	23,9 Cm
Pacote 1 largura	59,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	83,1 Cm
Número de unidades no pacote 3	6

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

### Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**