



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	--

Físico

Cor	Preto
Profundidade	59,4 Cm
Altura	8,5 Cm
Peso do Produto	33,9 Kg
Número de unidade de bastidor	2U
Largura	43,2 Cm

Conformidades

Normas	OSHPD
--------	-------

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % sem condensação
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	Sem condensação 0...95 %

Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Battery voltage	72V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	2

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	40,82 Kg
Pacote 1 Altura	23,9 Cm
Pacote 1 largura	59,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	83,1 Cm
Número de unidades no pacote 3	6

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**