



by Schneider Electric

Price*: 1843.29 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tipo de produto ou componente	Bateria
Número de unidade de bastidor	3U
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual de instalação Cartão de garantia

Pilhas e tempo de funcionamento

Montagem de dispositivos	Empilhamento de Baterias em armário próprio Rack mount
Baterias pré-instaladas	4
Ranuras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC™	2
Battery voltage	192V

Físico

Cor	Preto
Altura	13 Cm
Largura	44 Cm
Profundidade	68,3 Cm
Peso líquido	91 Kg
Modo de montagem	Montado em bastidor
USB compatible	No

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...6600 ft
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,5 Cm
Package 1 Width	78 Cm
Package 1 Length	58 Cm
Package 1 Weight	101,5 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 years
----------	---------

Product Life Status : **Comercializado**