

SRTL3KRM1UIC

APC Smart-UPS Ultra, 3000VA 230V 1U, com
bateria de Íões de Lítio, com SmartConnect



Price*: 5628.57 EUR



Visão geral

Apresentação	Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	230 V
Outras Tensões de Entrada	230 V
Output voltage	230 V
Outras Tensões de Saída	230 V
Potência nominal em W	3000 W
Potência nominal em VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britânica IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	3 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Número de unidade de bastidor	1U
Comprimento do cabo	2,44 M
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Li-Ion (lão de lítio)
Equipamento fornecido	Cabo RJ45 Cabo USB Guia de segurança Dispositivos de disjunção de montagem rack Guias de apoio para montagem em bastidor Suportes para Montagem em Parede Stabilization feet Parafusos

Complementar

Pacote de software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by-terms of use
--------------------	---

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Pilhas e tempo de funcionamento

Tempo normal de recarga	1,5 H
Quantidade de RBC™	1
Battery voltage	50 V
Alimentação da baterias (Watts)	448 W
Battery design life	8...10 Ano(S)
Duração da bateria	8...10 Ano(S)
Extendable Run Time	1

Geral

Additional specification	High density
Redundant	No

Físico

Cor	Silver grey
Altura	43 Mm
Largura	432 Mm
Profundidade	560 Mm
Peso líquido	15,9 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit
Two post mountable	1
USB compatible	Yes
Posição de montagem	Horizontal Vertical

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz auto-sensing
Limites da tensão de entrada	160...275 V adjustable (half load)

Saída

Potência máxima configurável (Watts)	3000 W
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
Crest factor	3 : 1
Topologia	On-Line
Wave type	Onda sinusoidal
DHT da Tensão de Saída	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Eficiência	98 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]UKCA
Marcação	Marca CE UKCA
Normas	EN/IEC 62040-1 EN / IEC 61000-4-8 EN / IEC 61000-4-6, Nivel 3 PT/IEC 61000-4-2 nível 3 EN / IEC 61000-4-3, Nivel 3

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Nível acústico	55 dB
Dissipação de calor	325 Btu/H
Grau de proteção IP	IP20

Comunicações e Gestão

Função de alarme	Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Desligar de Emergência (EPO)	Sim
Suporte da porta de comunicação	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by-terms of use RJ45: controlo portuário USB: controlo portuário

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	1600 J
------------------------------	--------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,8 Cm
Package 1 Width	56,4 Cm
Package 1 Length	76,4 Cm
Package 1 Weight	24,2 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	5 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Comercializado**