

# SRV10KIL

Easy UPS On-Line SRV da APC de  
Funcionamento Prolongado, 10000VA 230V,  
com Conjunto de Bateria Externa



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Cabo de sinalização RS-232 de UPS Básica CD with software 1 x DC cable User manual USB cable
Number of tare power	70 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

## Físico

Cor	Black
Profundidade	48,5 Cm
Altura	36,8 Cm
Peso do Produto	76,5 Kg
USB compatible	Yes
Largura	38 Cm

## Entrada

Frequência da rede	40...70 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Limites da tensão de entrada	110...300 V adjustable (half load) 176...300 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Tensão de entrada	230 V

## Saída

Potência nominal em W	10000 W
Potência máxima configurável (Watts)	10000 W
Frequência de saída	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Crest factor	3 : 1
Topologia	Conversão dupla online
Forma de onda	Onda sinusoidal
Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Eficiência	94 % carga total)
Graph display	1
Half load runtime	00:07:00 5000 W
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	10000 VA
Potência nominal em VA	10000 VA

## Conformidades

Certificações do produto	CE
Normas	IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2

## Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...60 °C
Humidade relativa de armazenamento	Sem condensação 0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Nível acústico	58 dB
Show note OP temperature	No
Grau de proteção IP	IP20

## Baterias e autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranhuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Informações adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	D
Alimentação da baterias (Watts)	502 W rated

Battery power in VAh	1599 VAh runtime
Battery option	SRV240BP-9A 1 3024 VAh SRV240BP-9A 2 4536 VAh SRV240BP-9A 3 6048 VAh SRV240BP-9A 4 7560 VAh SRV240BP-9A

### Comunicações & Gestão

Ranuras livres	1
Painel de control	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo-de sobrecarga
Desligar de Emergência (EPO)	Sim

### Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	600 J
------------------------------	-------

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	82,5 Kg
Pacote 1 Altura	46 Cm
Pacote 1 largura	58 Cm
Pacote 1 Comprimento	57 Cm

### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

### Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**