



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Manual do utilizador Battery cable
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	40 Cm
Altura	23,8 Cm
Peso net	19,6 Kg
Largura	14,5 Cm

Conformidades

Certificações do produto	CE EAC EN/IEC 62040-1
--------------------------	-----------------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Humidade relativa de armazenamento	Não-condensação 0...95 %
Altitude de armazenamento	0...15000 M

Baterias & Autonomia

Blocos de baterias por "string"	3
Montagem do dispositivo	Montagem no solo
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Battery voltage	36V

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	20,8 Kg
Pacote 1 Altura	35,5 Cm
Pacote 1 largura	23,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	52,5 Cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**