



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Cabo de sinalização RS-232 de UPS Básica CD with software Rack mounting brackets Rack mounting support rails User manual USB cable
Number of tare power	60 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Físico

Número de unidade de bastidor	4U
Cor	Black
Profundidade	61 Cm
Altura	17,3 Cm
Peso do Produto	61 Kg
USB compatible	Yes
Largura	43,8 Cm

Entrada

Frequência da rede	40...70 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (1F+N+T)
Limites da tensão de entrada	110...300 V adjustable (half load) 176...300 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Tensão de entrada	230 V

Saída

Potência nominal em W	6000 W
Potência máxima configurável (Watts)	6000 W
Frequência de saída	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Crest factor	3 : 1
Topologia	Conversão dupla online
Forma de onda	Onda sinusoidal
Output connector type	Cabos 3-wire (H N + E) 1
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Eficiência	94 % carga total)
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Potência nominal em VA	6000 VA

Conformidades

Certificações do produto	CE
Normas	IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...60 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00... 15240,00 M
Nível acústico	60 dB
Show note OP temperature	No
Grau de proteção IP	IP20

Baterias e autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	D
Alimentação da baterias (Watts)	373 W rated
Battery power in VAH	1124 VAh runtime

Comunicações & Gestão

Ranhuras livres	1
Painel de control	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo-de sobrecarga
Desligar de Emergência (EPO)	Sim

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	600 J
------------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	71 Kg
Pacote 1 Altura	123,19 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	83,6 Cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**