



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	--

Físico

Cor	Preto
Profundidade	66 Cm
Altura	13 Cm
Peso net	90,91 Kg
Número de unidade de bastidor	3U
Largura	43,2 Cm

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 % Não-condensação

Baterias & Autonomia

Blocos de baterias por "string"	16
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	4
Montagem do dispositivo	Empilhamento de Baterias em armário próprio
Battery voltage	192V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Informações adicionais	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Quantidade de RBC™	2

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	101,36 Kg
Pacote 1 Altura	41,3 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	100 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**