



by Schneider Electric

Price*: 1090.30 EUR



Visão geral

| | |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo de produto ou componente | Bateria |
| Número de unidade de bastidor | 2U |
| Número de cabos | 1 |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Equipamento fornecido | Manual de instalação Manual do utilizador |

Pilhas e tempo de funcionamento

| | |
|---------------------------|---|
| Baterias pré-instaladas | 2 |
| Ranuras da bateria vazias | 0 |
| Quantidade de RBC™ | 2 |
| Informações adicionais | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |

Físico

| | |
|---------------------|--------------------|
| Cor | Preto |
| Altura | 8,5 Cm |
| Largura | 43,2 Cm |
| Profundidade | 48,3 Cm |
| Peso líquido | 29,56 Kg |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Saída

| | |
|---|--|
| Distorção harmónica | Menos que 3% |
| Frequência de saída (sincronizada com a rede) | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo utilizador em +/- 0,1 sincronizada com a rede |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Wave type | Onda sinusoidal |
| Bypass type | Bypass estático incorporado |

Ambiental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0...40 °C |
| Humidade relativa | 0...95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15...45 °C |
| Armazenamento Humidade relativa | 0...95 % |
| Altitude de armazenamento | 0,0000000000...15240,0000000000 M |

Unidades de Embalagem

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 28,6 Cm |
| Package 1 Width | 63 Cm |
| Package 1 Length | 59,4 Cm |
| Package 1 Weight | 32,28 Kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 135 Cm |
| Package 2 Width | 100 Cm |
| Package 2 Length | 120 Cm |
| Package 2 Weight | 420 Kg |

Garantia contratual

| | |
|----------|---|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis |
|----------|---|

Product Life Status : **Comercializado**