



by Schneider Electric

Price\*: 898.03 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual do utilizador
-----------------------	--

### Físico

Número de unidade de bastidor	2U
Cor	Preto
Profundidade	48,3 Cm
Altura	8,5 Cm
Peso net	29,56 Kg
Largura	43,2 Cm

### Saída

Distorção harmónica	Menos que 3%
Frequência de saída   ( sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo utilizador em +/- 0,1 sincronizada com a rede
Crest factor	3 : 1
Forma de onda	Onda sinusoidal
Bypass type	Bypass estático incorporado

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Baterias & Autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	2
Ranuras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC&#153;	2
Informações adicionais	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Valor do electrólito líquido	0

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	32,28 Kg
Pacote 1 Altura	28,6 Cm
Pacote 1 largura	63 Cm
Pacote 1 Comprimento	59,4 Cm
Número de unidades no pacote 3	6

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**