

SUVTXR2B6S

Smart-UPS VT da APC, Quadro de
Funcionamento Prolongado C/2 Bat. Módulos
Ext. para 6 e Serviço de Arranque 5x8



Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUL 05, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Geral

Equipamento fornecido Manual de instalação
Manual do utilizador

Físico

Cor Preto
Profundidade 92,5 Cm
Altura 149,9 Cm
Peso net 399,55 Kg
Largura 52,3 Cm

Entrada

Tensão de entrada Trifásico
trifásico

Conformidades

Certificações do produto C-Tick
CE
RCM
Normas ISO 14001
ISO 9001

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação 0...40 °C
Altitude de funcionamento 0...3333 ft
Humidade relativa 0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento -50...40 °C
Altitude de armazenamento 0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento 0...95 %

Baterias & Autonomia

Disposição das baterias	Estrutura externa
Blocos de baterias por "string"	32
Ranuras da bateria vazias	4
Baterias pré-instaladas	2
Duração da bateria	3...5 Ano
Montagem do dispositivo	Armário de bateria fechado
Battery voltage	192V
Tipo de bateria	VRLA
Battery power in VAh	5530 VAh

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	430,45 Kg
Pacote 1 Altura	164,3 Cm
Pacote 1 largura	65 Cm
Pacote 1 Comprimento	106,2 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não conforme
Sem mercúrio	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Post commercialisation**