



Visão geral

Apresentação	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tipo de produto ou componente	Battery accessory
Número de cabos	1,0
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido

Pilhas e tempo de funcionamento

Disposição das baterias	Bateria interna
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem de dispositivos	Pack de bateria fechado
Quantidade de RBC	1

Físico

Cor	Bege
Altura	15 Cm
Largura	22,9 Cm
Profundidade	50,8 Cm
Peso líquido	29,55 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,000000000...15240,000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,9 Cm
Package 1 Width	79 Cm
Package 1 Length	33 Cm
Package 1 Weight	31,36 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**