



by Schneider Electric

Price*: 675.04 EUR



Visão geral

Apresentação	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Físico

Cor	Bege
Profundidade	54,6 Cm
Altura	8,3 Cm
Peso net	22,27 Kg
Número de unidade de bastidor	2U
Largura	21,6 Cm

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %



Baterias & Autonomia

Disposição das baterias	Bateria interna
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	23,86 Kg
Pacote 1 Altura	24,8 Cm
Pacote 1 largura	35,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	66 Cm
Número de unidades no pacote 3	12

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração-RoHS da EU
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**