



by Schneider Electric

Price\*: 734.19 EUR



### Visão geral

Apresentação	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Prazo de entrega	Normalmente em stock

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação
-----------------------	----------------------

### Físico

Profundidade	54,6 Cm
Altura	14 Cm
Peso net	29,1 Kg
Número de unidade de bastidor	0U
Largura	21 Cm

### Conformidades

Certificações do produto	CSA
Normas	UL 1778

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

### Baterias & Autonomia

Disposição das baterias	Bateria interna
Blocos de baterias por "string"	10
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Battery voltage	120 V

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC&#153;	1

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	32,28 Kg
Pacote 1 Altura	38,5 Cm
Pacote 1 largura	28,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	75 Cm
Número de unidades no pacote 3	12

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Take-back	Take-back program available

### Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**