



Visão geral

Apresentação	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	--

Físico

Cor	Preto
Profundidade	64 Cm
Altura	17,8 Cm
Peso net	65,46 Kg
Número de unidade de bastidor	4U
Largura	48,3 Cm

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-55...60 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Baterias & Autonomia

Ranuras da bateria vazias	2
Baterias pré-instaladas	2
Montagem do dispositivo	Tabuleiro de bateria 19 polegadas
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	2

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	75 Kg
Pacote 1 Altura	34,3 Cm
Pacote 1 largura	58,4 Cm
Pacote 1 Comprimento	81,3 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem chumbo	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**