



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	24 V DC
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Output voltage	24 V DC
Tipo de bateria	VRLA
Equipamento fornecido	Manual do utilizador

Pilhas e tempo de funcionamento

Disposição das baterias	Armário de baterias
Montagem de dispositivos	DIN rail
Battery voltage	24 V

Físico

Cor	Metal cinzento
Altura	129 Mm
Largura	192 Mm
Profundidade	119 Mm
Peso do produto	4,5 Kg
Mounting preference	No preference
USB compatible	No

Saída

Capacidade da bateria	4,5 Ah
-----------------------	--------

Conformidade

Normas	IEC 62368-1
Certificações de produtos	CE[RETURN]TÜV

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-15...50 °C
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...70 °C
Altitude de armazenamento	0...3000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	234,7 Mm
Package 1 Width	190 Mm
Package 1 Length	188 Mm
Package 1 Weight	4,8 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	1 Year
----------	--------

Product Life Status : **Comercializado**