

APC Back-UPS® 650

Артикул: BC650-RS



Источник бесперебойного питания с евророзетками для электроники и компьютеров

ИБП Back-UPS 650 от APC защищает ваше электронное оборудование от повреждения вследствие отключений электропитания, всплесков и импульсов энергии, а также обеспечивает кратковременное резервное питание от батареи при отсутствии напряжения в сети. ИБП Back-UPS 650 защищает ваше оборудование и подключение к интернету при низком качестве электропитания, обеспечивая максимальную производительность и поддерживая эффективность работы.

Защищает оборудование:

- Компьютеры и периферия
- Сетевое оборудование (роутеры, модемы)
- Сетевые хранилища данных (NAS)
- Игровые приставки
- Проекторы с импульсным питанием
- Беспроводные стационарные телефоны



Характеристики продукта:

- 3 евророзетки с батарейным резервированием питания и сетевым фильтром**
Розетки с батарейным резервированием электропитания и защитой от всплесков энергии предназначены для защиты ответственного электронного оборудования, которому требуется резервное питание от батарей и защита от перенапряжений для сохранения результатов работы и данных в случае отключения или опасных колебаний напряжения в сети.
- Гарантия 2 года**
APC предлагает 2-годичную гарантию с бесплатной поддержкой по телефону и через Интернет, избавляя потребителя от беспокойства
- 1 евророзетка с функцией сетевого фильтра**
Розетки с сетевыми фильтрами предназначены для защиты вспомогательного электронного оборудования (принтеров, факсов и т.д.) от опасных всплесков и импульсов энергии без потребления энергии от батареи, необходимой для работы ответственного оборудования при отключении сетевого питания.
- Кнопочный автоматический выключатель**
Обеспечивает быстрое восстановление после перегрузки и защищает плавкие предохранители подключенного оборудования и электронику от электрического повреждения.
- Связь с компьютером через USB-порт и программное обеспечение PowerChute**
Обеспечивает автоматическое корректное завершение работы или перевод операционной системы компьютера в спящий режим при разрядке батареи ИБП:
 - Интерфейс пользователя – на русском языке
 - Контролирует систему и регистрирует проблемы с сетевым электропитанием и состояние батареи
 - Позволяет настраивать различные параметры Back-UPS: границы работы от сети при низком или высоком напряжении, отключение звуковых сигналов ночью, настройки завершения работы и т.д.



Спецификация

Артикул	BC650-RS
Выход	
Выходная мощность	650 ВА / 390 Вт
Выходное напряжение / частота (при работе от сети)	230 В / 50/60+/-3 Гц
Выходное напряжение / частота (при работе от батареи)	230 В +/-8%, 50 или 60 Гц +/-1 Гц (автоопределение)
Выходные соединения	4 евророзетки (3 с батарейным резервированием питания и функцией сетевого фильтра и 1 только с функцией сетевого фильтра)
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Вход	
Максимальный настраиваемый диапазон входного напряжения / частоты	160 – 278 В / 50/60 Гц +/-3 Гц (по умолчанию: 180-266 В, 50 Гц)
Подключение к электросети	Сетевой шнур 1,2 м с евровилкой
Защита от всплесков энергии	
Фильтр электропитания переменного тока	Все розетки
Физические характеристики	
Размеры устройства (В x Ш x Г)	200 x 115 x 256 мм
Масса устройства	5,8 кг
Размеры в упаковке (В x Ш x Г)	343,5 x 200 x 278,5 мм
Масса в упаковке	6,6 кг
Цвет	Черный
Штрих-код	731304305569
Батарея	
Тип батареи	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор, не требующий обслуживания, защищенный от утечек
Параметры батареи	12 В, 7,2 А-ч
Управление	
Сигналы предупреждения и индикации состояния	Светодиодный индикатор и звуковые сигналы
Настраиваемая чувствительность к отклонению входного напряжения от нормы	низкая, средняя (по умолчанию), высокая
Программное обеспечение для автоматического завершения работы	PowerChute Personal Edition (Работает через интерфейс USB. USB-кабель прилагается.)

APC by Schneider Electric

132 Fairgrounds Rd
West Kingston, RI 02892

www.apc.com

APC

by Schneider Electric