

Sedna

přehledová
panorama



Dejte tvar
svým představám

Sedna Design Sedna Elements

Vypínače a zásuvky
Přehledová panorama




www.vypinac.cz

www.se.com/cz

Life Is On

Schneider
Electric



Po čem toužíme

Pokud se jedná o moderní interiér domácnosti, chceme produkty, které vypadají elegantně, usnadní život a samozřejmě zvýší úroveň komfortu.

Také chceme produkty, které mají osobitost, styl a úroveň. Milujeme vzhled ušlechtilých materiálů. A samozřejmě preferujeme dobrou cenu.

Produktové řady **Sedna Design** a **Sedna Elements** byly navrženy právě s ohledem na tyto představy zákazníků.

Díky široké paletě povrchových úprav nabízí **Sedna** neodolatelný styl.

Díky úplné vzájemné kombinovatelnosti je **Sedna** nekonečný zdroj inspirace a jedinečný prvek každého moderního interiéru.

Díky příznivé ceně je **Sedna** dostupným doplňkem každého moderního interiéru.

Produktové řady **Sedna Design** a **Sedna Elements** byly také navrženy s ohledem na potřeby profesionálních elektrikářů.

Drobné technické detaily a vychytávky ocení profesionálové i kutilové. Tyto podstatně zjednodušují a zkracují dobu montáže, zvyšují komfort montáže, zvyšují spolehlivost ... a tím vším zvyšují i spokojenost koncových zákazníků.

Sedna je jasná volba elektro profesionálů i spokojených uživatelů.



Styl

Odvážné a sofistikované

Sedna je nová generace vypínačů a zásuvek inspirovaná módou a interiérovým designem. S moderními liniemi, které kopírují dnešní trendy, a rafinovanou estetikou je Sedna víc než pouhý přístroj. Je to detail, který dodá lesk každému interiéru.

Lze si vybrat ze dvou produktových řad **Sedna Design** a **Sedna Elements**. Lze kombinovat různé povrchové úpravy mechanismů a krycích rámečků, které výborně doplní jakékoliv designové trendy, od industriální elegance, přes severský styl, až po Vintage nebo čistě přírodní styl a přizpůsobit tak výsledek jakémukoliv stylu nebo preferencím.



Sedna Design



Sedna Elements

Dejte sbohem prachu

Hrany krycího rámečku jsou zaoblené a přiléhají ke zdi.

Tvar byl navržen speciálně takto, aby co nejméně zachytával prach.


Lesklé materiály byly zvoleny nejen pro svůj výborný vzhled, ale i pro nízkou míru usazování prachu.



Funkce

Něco, co využije opravdu každý

Vypínače a zásuvky, žaluziové spínače, termostaty, USB nabíječky... Sedna nabízí všechny potřebné funkce tak, aby byla schopna splnit všechny potřeby moderních domácností. Přináší vysoký komfort a funkcionalitu všem.




Instalace

Ušetřete čas a dodejte dokonalé řešení

Sedna dokonale splní vaše požadavky, pokud jde o ergonomii, snadnou instalaci, spolehlivost a kvalitu povrchové úpravy. Nová platforma Sedna byla navržena s ohledem na vaše potřeby a má funkce jako:

- Univerzální krycí rámečky pro 1 až 5 přístrojů, které lze instalovat vodorovně i svisle.
- Krycí rámečky Sedna Design jsou určeny pro přístroje v krytí IP20 i IP44 ... zjednodušení nabídky přináší čtyřikrát méně katalogových čísel.
- Krycí rámečky se montují pomocí osmibodového upevňovacího systému. Jsou pak dokonale zarovnané s nerovnou stěnou nebo vystouplými či příliš zapuštěnými elektroinstalačními krabicemi.
- Montážní rámečky do sebe zapadají pomocí zámků ... pro perfektní vyrovnání až 5 přístrojů vedle sebe.

Sedna se díky kvalitnímu zpracování a materiálům stane jasnou volbou pro všechny elektro projekty.



Kovový montážní rámeček:

- 1 – Montážní rámečky do sebe zapadají, pro snadné vyrovnání více přístrojů.
- 2 – Vodící drážky pro vyrovnání nepřesně umístěných instalačních krabic.
- 3 – Osm montážních bodů pro snadné a spolehlivé upevnění rámečku.



Sedna Design

Styl, který se odlišuje

Moderní, sofistikované linie a čtyři povrchové úpravy produktové řady Sedna Design byly navrženy tak, aby doplňovaly dnešní moderní interiéry a vytvářely rafinované a příjemné prostředí. Díky jemným hranám a perfektnímu hladkému povrchu je Sedna vždy příjemná na dotek.



Bílá



Běžová



Aluminium



Antracit



Pro vaši koupelnu

Krycí rámečky Sedna Design je možné kombinovat s mechanismy IP44, které mají membránové těsnění a použít je pro instalaci v mokrých nebo vlhkých místnostech.



Sedna Elements

Udělejte dojem

Delikátní kombinace plochých a zaoblených tvarů ve vysoce strukturovaném designu dává řadě Sedna Elements její inovativní přitažlivost.

Zaoblený profil vytváří iluzi, že vypínač není zarovnan se stěnou, ale jako by se vznášel před ní, což vyvolává dojem lehkosti i elegance.

Sedna Elements působí a vypadá na pohled jako sklo, dřevo, kov nebo kámen.





Sedna Elements

Vzhled dřeva

Pokud je cílem vytvořit příjemný autentický interiér, nic nenahradí vzhled a pocit dřeva.

Dřevo rezonuje s lidskou touhou žít v souladu s přírodou a znovu se propojit s naší přirozeností. Barva a textura dřeva je nezbytná pro plný a bohatý interiér.



Bříza



Bříza / Antracit



Wenge



Wenge / Aluminium



Sedna Elements

Vzhled kamene

Moderní interiérové trendy si stále více hrají se surovými, nepracovanými materiály. Břidlice nebo nově preferovaný beton představují pevnost a spolehlivost. Tyto materiály neočekávaným způsobem odhalují jiný druh krásy, hraničící až s lehkostí.



Beton / Antracit



Beton / Bílá



Břidlice / Aluminium



Břidlice / Antracit



Sedna Elements

Vzhled skla

Sklo může světlo odrážet, propouštět, lámat, zkreslovat a vytvářet tak zajímavé vizuální efekty. Krásný lesklý povrch – v bílé nebo černé – přidá každému interiéru „wow“ efekt. Hluboké a rafinované matné kouřové sklo je neoddiskutovatelně elegantní.



Bílé sklo / Bílá



Kouřové sklo / Aluminium



Tmavé sklo / Antracit



Tmavé sklo / Bílá



Sedna Elements

Vzhled kovu

Kov je jednoduše trendy.
 Je schopen dodat interiéru energii i úroveň.
 Kouzelný půvab leštěné zlaté si zamiluje každý.
 A pokud interiér vyžaduje něco diskrétnějšího,
 nikdy neuděláte chybu s leštěným hliníkem.



Leštěné zlato / Bílá



Leštěné zlato / Antracit



Leštěný hliník



Leštěný hliník / Antracit

Přehled řady Sedna

Nechte se inspirovat! Následující kombinace Sedna doporučují naši designéři. Avšak možnosti, jak nejlépe obohatit stylový domov, jsou prakticky neomezené.

Sedna Design



Bílá

Béžová

Aluminium

Antracit

Sedna Elements

Vzhled dřeva



Wenge

Bříza

Vzhled kovu



Leštěný hliník

Leštěné zlato

Vzhled kamene



Beton

Břidlice

Vzhled skla




Bílé sklo

Kouřové sklo

Tmavé sklo

Perfektní souhra

Sedna nabízí mnoho variant. Vybraný rámeček, který nejlépe vyhovuje stylu interiéru lze doplnit stejným nebo kontrastním mechanismem.



Dokonalé zarovnání na stěně

Krycí rámečky jsou vždy zarovnané se zdí. Díky osmibodovému systému uchycení dokonale přilnou i k nerovné stěně a vidíte pouze jejich jedinečný styl.





Sedna

Moderní styl, moderní technika

Design systému Sedna je moderní. Stejně tak poskytované funkce. Nabízí vše, co potřebují moderní domácnosti – sofistikované osvětlení, neomezenou konektivitu, bezpečnost i úspory energie.

Ovládání světel

Ať už si vyberete jednoduché tlačítko nebo otočný stmívač, veškerá zařízení jsou navržena pro všechny typy svítidel včetně moderních LED. Pohybový senzor pomáhá snížit spotřebu elektrické energie na nutné minimum a umožňuje bezpečnější pohyb v noci.



Jednopólový spínač



Trojnásobný jednopólový spínač



Ovládač s táhlem



Univerzální otočný LED stmívač



Detektor pohybu 160° s vypínačem



Kartový spínač



Noční orientační osvětlení

Ovládání rolet/žaluzií

Žaluziové ovládače vám umožní snadno ovládat rolety nebo žaluzie tak, aby byl váš domov chráněn před přílišným sluncem nebo před vloupáním.



Žaluziový ovládač

Zásuvky

Zásuvky jsou vybaveny clonkami, které chrání před dotykem částí pod napětím a snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

Rovněž jsou k dispozici v provedení IP44, chráněné proti prachu a vodě.



Zásuvka s clonkami



Zásuvka dvojnásobná



Zásuvka s krytem IP44

USB zásuvky

Se správnou USB nabíječkou na tom správném místě v domácnosti je snadné udržovat všechna vaše moderní zařízení nabitá.



Dvojitá USB A+C rychlonabíječka 45 W



Dvojitá USB A+C nabíječka s držákem mobilu



Zásuvka s USB A+C nabíječkami

Multimédia

Řada Sedna zahrnuje všechny konektory pro domácí i komerční použití: RJ45 pro datové kabely, HDMI pro HDTV a AV zařízení, USB pro přímé nabíjení telefonů a dalších zařízení.



Zásuvka pro dva reproduktory



Adaptér pro konektory (RJ45, HDMI, VGA)

Regulace teploty

Termostat Sedna udržuje konstantní příjemnou teplotu v domě a pomáhá šetřit energii zapínáním topení, pouze když je to potřeba.



Pokojevý termostat



Podlahový termostat (vč. podlahové sondy)



Instalace je natolik snadná,
že ušetříte neuvěřitelné
množství času


Mechanizmy Sedna Design/Elements: navrženy podle zkušeností a potřeb

Ve společnosti Schneider Electric nasloucháme nejen designérům, uživatelům, ale i elektro profesionálům. Inovovaná řada Sedna se snadno připojuje, vyrovnává na zdi, upevňuje, sestavuje a testuje! Instalace nikdy nebyla tak rychlá, snadná a pohodlná.

Nové prvky

Jeden univerzální krycí rámeček pro horizontální i vertikální instalaci

Díky plně symetrickému provedení lze stejný rámeček použít pro horizontální i vertikální instalaci.



Vyrovnání nerovností

Díky adaptabilním zoubkům na přístroji bude krycí rámeček zarovnan se stěnou, i když instalační krabice nejsou přesně zarovnaný.



Montážní rámečky do sebe zapadají

Drážky po stranách rámečku pro snadné vyrovnání až pěti přístrojů vedle sebe.




Už žádný prach

Tvar rámečků byl navržen speciálně tak, aby se na něm prach usazoval co nejméně.




Drážky pro šrouby

Drážky pro šrouby umožňují otáčení mechanismu v obou směrech, aby se vykompenzovaly nezarovnané instalační krabice.



Osm montážních bodů

Díky silné a spolehlivé osmibodové fixaci je montáž rámečku velmi snadná a spolehlivá




Nové prvky

Více prostoru pro kabely


Díky kompaktnímu designu a nízkému profilu (24 mm) lze spínače Sedna snadno zapojit a namontovat do nástěnné krabice i do nízké krabice pod omítku.

Tuto výhodu oceníte při montáži do starých typů nízkých elektroinstalačních krabic, které bývají ve starých panelových domech.



Perfektní vyrovnání

Nová konstrukce mechanismu umožňuje rovné a hladké vysunutí čelistí rozpěrek. Při instalaci pomocí rozpěrek je nutno použít speciální elektroinstalační krabice.




Zásuvky

Bezšroubové svorky


Mechanismy pro zapuštěnou montáž se instalují jednoduše, rychle a bezpečně.

Také bezšroubové svorky zásuvek Sedna umožňují snadné, rychlé a spolehlivé zapojení.



Snadno použitelná uvolňovací tlačítka

Tlačítka pro uvolnění jsou snadno přístupná a dostatečně velká, takže je lze snáze stlačit. Vylepšený mechanismus zajišťuje hladší uvolnění vodičů.



Rozpěrky



Ochrana rozpěrek


Rozpěrky jsou zcela zasunuty v těle přístroje, aby se nemohly někde zachytit nebo způsobit poranění.



Funkce zpětného zatažení rozpěrek

Funkce zatažení rozpěrek usnadňuje montáž a případné změny polohy. Při instalaci pomocí rozpěrek je nutno použít speciální elektroinstalační krabice.

Mechanismy spínačů a tlačítek



Trychtýřovité otvory pro vodiče

Trychtýřovité otvory usnadňují zasouvání vodičů do svorek. Díky širším otvorům lze snáze připojit i silnější kabely.




Nákres mechanismu v sepnutém stavu

Nákres na zadní straně mechanismu znázorňuje v bočním pohledu sepnutou polohu spínače. Nechybí ani schéma zapojení.



Test přístroje z čelní strany mechanismu

Kontrolní body umožňují pohodlné testování všech funkcí a měření z čelní strany bez nutnosti demontáže mechanismu z krabice.



Vyměnitelné LED moduly

Do nových spínačů a tlačítek Sedna nyní můžete přidat jeden ze tří LED modulů, aniž byste museli mechanismus vyjmát z krabice. To platí pro nové instalace i rekonstrukce.

- Indikační LED modul, červený
- Orientační LED modul, modrý
- LED modul pro hotelový kartový spínač, modrý

Sedna Design: rámečky IP44








Díky membránovému těsnění kolem mechanismu a pod klapkou spínače splňuje rámeček Sedna Design požadavky i na krytí IP44 – je odolný proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. Rámečky Sedna Design můžete použít s přístroji IP44 ve všech 4 barvách a až v pětinasobném provedení.



Mechanismy Sedna Design / Elements

Mechanismus (bez krycího rámečku)							
	Bílá	Běžová	Aluminium	Antracit	Břiza	Wenge	Leštěný hliník
Spínače, 250 V AC, bezšroubové svorky							
Spínač jedнопólový 10AX ř. 1	SDD111101	SDD112101	SDD113101	SDD114101	SDD180101	SDD181101	SDD170101
Spínač dvojpólový 10AX ř. 2	SDD111102	SDD112102	SDD113102	SDD114102	SDD180102	SDD181102	SDD170102
Spínač dvojpólový 16AX ř. 2	SDD111162	SDD112162	–	–	–	–	–
Přepínač sériový 10AX ř. 5	SDD111105	SDD112105	SDD113105	SDD114105	SDD180105	SDD181105	SDD170105
Přepínač střídavý 10AX ř. 6	SDD111106	SDD112106	SDD113106	SDD114106	SDD180106	SDD181106	SDD170106
Přepínač střídavý 16AX ř. 6	SDD111166	SDD112166	SDD113166	SDD114166	–	–	–
Přepínač křížový 10AX ř. 7	SDD111107	SDD112107	SDD113107	SDD114107	SDD180107	SDD181107	SDD170107
Přepínač dvojitý střídavý 10AX ř. 6+6 (5b)	SDD111108	SDD112108	SDD113108	SDD114108	SDD180108	SDD181108	SDD170108
Spínač trojitý 10AX ř. 1+1+1 (připravujeme)	SDD111103	SDD112103	SDD113103	SDD114103	–	–	–
Spínače s kontrolkou, 250 V AC, bezšroubové, kontrolka modrá orientační nebo červená signalizační							
Spínač jedнопólový 10AX ř. 1, orientační	SDD111101L	SDD112101L	SDD113101L	SDD114101L	SDD180101L	SDD181101L	SDD170101L
Spínač jedнопólový 10AX ř. 1, signalizační	SDD111101N	SDD112101N	SDD113101N	SDD114101N	–	–	–
Spínač dvojpólový 10AX ř. 2, signalizační	SDD111102N	SDD112102N	–	–	–	–	–
Spínač dvojpólový 16AX ř. 2, signalizační	SDD111162N	SDD112162N	–	–	–	–	–
Přepínač sériový 10AX ř. 5, orientační	SDD111105L	SDD112105L	SDD113105L	SDD114105L	SDD180105L	SDD181105L	SDD170105L
Přepínač střídavý 10AX ř. 6, orientační	SDD111106L	SDD112106L	SDD113106L	SDD114106L	SDD180106L	SDD181106L	SDD170106L
Přepínač střídavý 16AX ř. 6, orientační	SDD111166L	SDD112166L	SDD113166L	SDD114166L	–	–	–
Přepínač střídavý 10AX ř. 6, signalizační	SDD111106N	SDD112106N	–	–	–	–	–
Přepínač křížový 10AX ř. 7, orientační	SDD111107L	SDD112107L	SDD113107L	SDD114107L	–	–	–
Tlačítka, 10 A, 250 V AC, bezšroubové							
Tlačítko jedнопólové ř. 1/0	SDD111111	SDD112111	SDD113111	SDD114111	SDD180111	SDD181111	SDD170111
Tlačítko jedнопólové ř. 1/0, symbol zvonku	SDD111131	SDD112131	SDD113131	SDD114131	SDD180131	SDD181131	SDD170131
Tlačítko jedнопólové ř. 1/0, symbol světla	SDD111132	SDD112132	SDD113132	SDD114132	SDD180132	SDD181132	SDD170132
Tlačítko střídavé ř. 6/0	SDD111116	SDD112116	SDD113116	SDD114116	–	–	–
Tlačítkový ovládač s táhlem ř. 1/0	SDD111122	SDD112122	SDD113122	SDD114122	–	–	–
Tlačítko dvojitě ř. 1/0+1/0	SDD111118	SDD112118	SDD113118	SDD114118	SDD180118	SDD181118	SDD170118
Tlačítka s kontrolkou, 10 A, 250 V AC, bezšroubové, modrá orientační kontrolka							
Tlačítko jedнопólové ř. 1/0So orientační	SDD111111L	SDD112111L	SDD113111L	SDD114111L	SDD180111L	SDD181111L	SDD170111L
Tlačítko jedнопólové ř. 1/0So orientač., symbol zvonku	SDD111131L	SDD112131L	SDD113131L	SDD114131L	SDD180131L	SDD181131L	SDD170131L
Tlačítko jedнопólové ř. 1/0So orientační, symbol světla	SDD111132L	SDD112132L	SDD113132L	SDD114132L	SDD180132L	SDD181132L	SDD170132L
Tlačítko jedнопólové ř. 1/0So orientační, popisové pole	SDD111133L	SDD112133L	–	–	–	–	–
Tlačítko střídavé ř. 6/0So orientační	SDD111116L	SDD112116L	–	–	–	–	–
Tlačítka s kontrolkou, 10 A, 12 V AC, bezšroubové, modrá orientační kontrolka							
Tlačítko jedнопólové ř. 1/0So orientační, popisové pole	SDD111143L	SDD112143L	SDD113143L	SDD114143L	–	–	–
Ovládače rolet/žaluzií, 10 A, 250 V AC, bezšroubové, s elektrickým blokováním							
Spínač žaluzií	SDD111104	SDD112104	SDD113104	SDD114104	SDD180104	SDD181104	SDD170104
Tlačítkový ovládač žaluzií	SDD111114	SDD112114	SDD113114	SDD114114	SDD180114	SDD181114	SDD170114
Otočné stmívače, 230 V AC							
LED stmívač, vícevodičový, RC, 3...370 W	SDD111501	SDD112501	SDD113501	SDD114501	SDD180501	SDD181501	–
LED stmívač, univerzální, 5...200 W, stříd. ovládání	SDD111502	SDD112502	SDD113502	SDD114502	SDD180502	SDD181502	–
Náhradní deska s kolečkem pro otočný stmívač	SDD111503	SDD112503	SDD113503	SDD114503	SDD180503	SDD181503	–
Detektory pohybu, 230 V AC							
Detektor pohybu se spínačem, 160°, 2000 W	SDD111504	SDD112504	SDD113504	SDD114504	SDD180504	SDD181504	–
Termostaty, 230 V AC							
Otočný prostorový termostat s vypínačem, 16A	SDD111506	SDD112506	SDD113506	SDD114506	SDD180506	SDD181506	–
Otočný podlahový termostat s vypínačem a podlahovým čidlem, 16A	SDD111507	SDD112507	SDD113507	SDD114507	SDD180507	SDD181507	–

Mechanizmy Sedna Design / Elements

Mechanismus (bez krycího rámečku)							
	Bílá	Běžová	Aluminium	Antracit	Břiza	Wenge	Leštěný hliník
Zásuvky, 16 A, 250 V AC, s ochrannými clonkami							
Zásuvka 2P+E, šroubová	SDD111011	SDD112011	SDD113011	SDD114011	–	–	–
Zásuvka 2P+E, bezšroubová	SDD111012	SDD112012	SDD113012	SDD114012	SDD180012	SDD181012	SDD170012
Zásuvka 2P+E, šroubová, červená	SDD115011						
Zásuvka 2P+E s USB A+C nabíječkou 3,0 A, šroubová	SDD111072		SDD113072	SDD114072			
Zásuvka dvojnásobná 2×2P+E, šroubová	SDD311211C	SDD312211C	SDD313211C	SDD314211C	SDD380211C	SDD381211C	SDD314211C
Datové zásuvky a adaptéry							
Zásuvka 1×RJ45 Kat.5e UTP	SDD111451	SDD112451	SDD113451	SDD114451	SDD180451	SDD181451	–
Zásuvka 2×RJ45 Kat.5e UTP	SDD111452	SDD112452	SDD113452	SDD114452	SDD180452	SDD181452	–
Zásuvka 1×RJ45 Kat.5e STP	SDD111451S	SDD112451S	SDD113451S	SDD114451S	–	–	–
Zásuvka 2×RJ45 Kat.5e STP	SDD111452S	SDD112452S	SDD113452S	SDD114452S	–	–	–
Zásuvka 1×RJ45 Kat.6 UTP	SDD111461	SDD112461	SDD113461	SDD114461	SDD180461	SDD181461	–
Zásuvka 2×RJ45 Kat.6 UTP	SDD111462	SDD112462	SDD113462	SDD114462	SDD180462	SDD181462	–
Zásuvka 1×RJ45 Kat.6 STP	SDD111461S	SDD112461S	SDD113461S	SDD114461S	SDD180461S	SDD181461S	–
Zásuvka 2×RJ45 Kat.6 STP	SDD111462S	SDD112462S	SDD113462S	SDD114462S	SDD180462S	SDD181462S	–
Zásuvka 1×RJ45 Kat.6A UTP	SDD111466	SDD112466	SDD113466	SDD114466	SDD180466	SDD181466	–
Zásuvka 2×RJ45 Kat.6A UTP	SDD111467	SDD112467	SDD113467	SDD114467	SDD180467	SDD181467	–
Zásuvka 1×RJ45 Kat.6A STP	SDD111466S	SDD112466S	SDD113466S	SDD114466S	SDD180466S	SDD181466S	–
Zásuvka 2×RJ45 Kat.6A STP	SDD111467S	SDD112467S	SDD113467S	SDD114467S	SDD180467S	SDD181467S	–
1×RJ45 adaptér, konektor KRONE	SDD111441C	SDD112441C	SDD113441C	SDD114441C	–	–	–
1×RJ45 adaptér, konektor RDM	SDD111442C	SDD112442C	–	–	–	–	–
1×RJ45 adaptér, konektor SYSTIMAX	SDD111443C	SDD112443C	–	–	–	–	–
2×RJ45 adaptér, Keystone, AMP, MOLEX, KELINE	SDD111444C	SDD112444C	SDD113444C	SDD114444C	–	–	–
1× adaptér pro Keystone (RJ45, RJ11, HDMI, VGA)	SDD111421	SDD112421	SDD113421	SDD114421	–	–	–
Telefonní zásuvky							
Zásuvka 1×RJ11	SDD111491	SDD112491	SDD113491	SDD114491	SDD180491	SDD181491	–
Zásuvka 2×RJ11	SDD111492	SDD112492	SDD113492	SDD114492	SDD180492	SDD181492	–
Kombinované zásuvky							
Kombinovaná zásuvka TV/RJ45 Kat6 UTP	SDD111469T	SDD112469T	SDD113469T	SDD114469T	SDD180469T	SDD181469T	–
Kombinovaná zásuvka RJ11/RJ45 Kat5e UTP	SDD111458	SDD112458	SDD113458	SDD114458	–	–	–
Kombinovaná zásuvka RJ11/RJ45 Kat6 UTP	SDD111468	SDD112468	SDD113468	SDD114468	SDD180468	SDD181468	–

Jak sestavit přístroj Sedna?



kovový montážní rámeček
s mechanismem

+



krycí rámeček




kompletní přístroj

Mechanismy Sedna Design / Elements

Mechanismus (bez krycího rámečku)							
	Bílá	Běžová	Aluminium	Antracit	Bříza	Wenge	Leštěný hliník
Anténní zásuvky							
TV zásuvka, koncová, 4 dB	SDD111471	SDD112471	SDD113471	SDD114471	SDD180471	SDD181471	–
TV zásuvka, průběžná, 7 dB	SDD111474	SDD112474	SDD113474	SDD114474	SDD180474	SDD181474	–
TV zásuvka, průběžná, 10 dB	SDD111478	SDD112478	SDD113478	SDD114478	SDD180478	SDD181478	–
TV/R zásuvka, koncová, 4 dB	SDD111471R	SDD112471R	SDD113471R	SDD114471R	SDD180471R	SDD181471R	–
TV/R zásuvka, průběžná, 7 dB	SDD111474R	SDD112474R	SDD113474R	SDD114474R	SDD180474R	SDD181474R	–
TV/R zásuvka, průběžná, 10 dB	SDD111478R	SDD112478R	SDD113478R	SDD114478R	SDD180478R	SDD181478R	–
TV/SAT zásuvka, koncová, 4 dB	SDD111471S	SDD112471S	SDD113471S	SDD114471S	SDD180471S	SDD181471S	–
TV/SAT zásuvka, průběžná, 7 dB	SDD111474S	SDD112474S	SDD113474S	SDD114474S	SDD180474S	SDD181474S	–
TV/SAT zásuvka, průběžná, 10 dB	SDD111478S	SDD112478S	SDD113478S	SDD114478S	SDD180478S	SDD181478S	–
TV/R/SAT zásuvka, koncová, 4 dB	SDD111481	SDD112481	SDD113481	SDD114481	SDD180481	SDD181481	–
TV/R/SAT zásuvka, průběžná, 7 dB	SDD111484	SDD112484	SDD113484	SDD114484	SDD180484	SDD181484	–
TV/R/SAT zásuvka, průběžná, 10 dB	SDD111488	SDD112488	SDD113488	SDD114488	SDD180488	SDD181488	–
TV/SAT/SAT zásuvka, koncová, 2 dB	SDD111481S	SDD112481S	SDD113481S	SDD114481S	SDD180481S	SDD181481S	–
Další funkce							
Dvojitá zásuvka pro reproduktory	SDD111411	SDD112411	SDD113411	SDD114411	SDD180411	SDD181411	–
Kabelová vývodka	SDD111903	SDD112903	SDD113903	SDD114903	SDD180903	SDD181903	–
Záslepka	SDD111904	SDD112904	SDD113904	SDD114904	SDD180904	SDD181904	–
Časový spínač, 10 A	SDD111508	SDD112508	SDD113508	SDD114508	SDD180508	SDD181508	–
Spínač pro hotelové karty, 10 AX	SDD111121	SDD112121	SDD113121	SDD114121	SDD180121	SDD181121	–
Elektronický spínač hotelových karet, 8 A	SDD111121E	SDD112121E	SDD113121E	SDD114121E	SDD180121E	SDD181121E	–
Dvojitá USB nabíječka, A+A, 2,1 A	SDD111401	SDD112401	SDD113401	SDD114401	SDD180401	SDD181401	–
Dvojitá USB nabíječka, A+C, 2,4 A	SDD111402	SDD112402	SDD113402	SDD114402	SDD180402	SDD181402	–
Dvojitá USB rychlonabíječka, typ A+C (45 W)	SDD111404	SDD112404	SDD113404	SDD114404	SDD180404	SDD181404	–
Zásuvka s vyrovnaným potenciálem	SDD111061	–	–	–	–	–	–
Noční orientační osvětlení, 250 V~ (3 W)	SDD111906						
Adaptér Sedna DE pro přístroje Nová Unica (NU*)	SDD111907	–	–	–	–	–	–
Přístroje v krytí IP44, 10A, bezšroubové svorky							
Spínač jednopólový ř.1 IP44	SDD211101	SDD212101	SDD213101	SDD214101	SDD280101	SDD281101	SDD270101
Spínač dvojpólový ř.2 IP44	SDD211102	SDD212102	SDD213102	SDD214102	–	–	–
Přepínač sériový ř.5 IP44	SDD211105	SDD212105	SDD213105	SDD214105	SDD280105	SDD281105	SDD270105
Přepínač střídavý ř.6 IP44	SDD211106	SDD212106	SDD213106	SDD214106	SDD280106	SDD281106	SDD270106
Přepínač křížový ř.7 IP44	SDD211107	–	–	–	–	–	–
Tlačítko ř.1/0 symbol zvonku IP44	SDD211131	SDD212131	–	–	–	–	–
Tlačítko ř.1/0 symbol světla IP44	SDD211132	SDD212132	SDD213132	SDD214132	–	–	–
Zásuvka 230 V 16 A IP44 šroubová	SDD211013	SDD212013	SDD213013	SDD214013	SDD280013	SDD281013	SDD270013
Zásuvka 230 V 16 A IP44 bezšroubová	SDD211014	SDD212014	SDD213014	SDD214014	–	–	–


Krycí rámečky Sedna Design



Krycí rámeček Sedna Design					
Univerzální krycí rámečky IP20 a IP44*	Jednonásobný	Dvojnásobný	Trojnásobný	Čtyřnásobný	Pětinásobný
Bílá	SDD311801	SDD311802	SDD311803	SDD311804	SDD311805
Béžová	SDD312801	SDD312802	SDD312803	SDD312804	SDD312805
Aluminium	SDD313801	SDD313802	SDD313803	SDD313804	SDD313805
Antracit	SDD314801	SDD314802	SDD314803	SDD314804	SDD314805
Rámečky s držákem telefonu					
Bílá		SDD311809	–	–	–
Béžová		SDD312809	–	–	–
Aluminium		SDD313809	–	–	–
Antracit		SDD314809	–	–	–

* Pro horizontální i vertikální montáž.

Krycí rámečky Sedna Elements



Krycí rámeček Sedna Elements					
Univerzální krycí rámečky IP20*	Jednonásobný	Dvojnásobný	Trojnásobný	Čtyřnásobný	Pětinásobný
Břiza	SDD380801	SDD380802	SDD380803	SDD380804	SDD380805
Wenge	SDD381801	SDD381802	SDD381803	SDD381804	SDD381805
Leštěný hliník	SDD370801	SDD370802	SDD370803	SDD370804	SDD370805
Leštěné zlato	SDD371801	SDD371802	SDD371803	SDD371804	SDD371805
Bílé sklo	SDD360801	SDD360802	SDD360803	SDD360804	SDD360805
Tmavé sklo	SDD361801	SDD361802	SDD361803	SDD361804	SDD361805
Kouřové sklo	SDD362801	SDD362802	SDD362803	SDD362804	SDD362805
Beton	SDD390801	SDD390802	SDD390803	SDD390804	SDD390805
Břidlice	SDD391801	SDD391802	SDD391803	SDD391804	SDD391805

* Pro horizontální i vertikální montáž.

Povrchové instalační krabice



Univerzální povrchové instalační krabice	Jednonásobná	Vícenásobná (dvojnásobná až pětinásobná)
Bílá	SDD111901	SDD111901 + (1 až 4×) SDD111902
Béžová	SDD112901	SDD112901 + (1 až 4×) SDD112902
Aluminium	SDD113901	SDD113901 + (1 až 4×) SDD113902
Antracit	SDD114901	SDD114901 + (1 až 4×) SDD114902

Pozn.: Určeno pouze pro rámečky Sedna Design, vhodné jak pro horizontální, tak pro vertikální montáž.

Naše podpora profesionálům

Podpora prodeje

Pro vaši úspěšnou práci jsme připravili mnoho podpůrných materiálů, které si můžete objednat v tištěné podobě nebo on-line.

Tištěné materiály nebo online

Katalogy, brožury a letáky, které najdete na se.com/cz nebo na www.vypinac.cz, jsou k dispozici většinou i v tištěné podobě. Využijte návodná **videa** pro montáž nebo **eLearning**. Můžete nás sledovat na Facebooku, kde zveřejňujeme zajímavé tipy, novinky a informace.



Prezentační materiály

Pro naše partnery nabízíme prezentační kufry, plastové prezentéry nebo nástěnné panely.




Technická podpora

Řešíte nějaký technický problém s našimi produkty? Kontaktujte naši technickou podporu - telefonicky na **382 766 333** nebo mailem na podpora@se.com. Rádi vám otázky odpovíme a pomůžeme problém vyřešit.



Veškeré informace na www.vypinac.cz


Stránky www.vypinac.cz jsou určeny hlavně pro koncové zákazníky, ale mohou pomoci i profesionálům. Obsahují veškeré možné informace týkající se vypínačů a zásuvek. Lze zde najít zajímavé tipy, novinky, dokumentaci, koncový zákazník si může prohlédnout všechny barevné varianty vypínačů ve vysoké kvalitě a vybrat si ten nejlepší. Díky unikátnímu konfigurátoru je možné vytvořit nabídku přístrojů pro individuální projekt.



A ještě něco navíc: věrnostní program ePlus

Jste profesionál? Sbírejte body a získáte dárky pro celou rodinu

Nakupujte výrobky Schneider Electric u partnerských velkoobchodů, zaregistrujte se do **eplus**, sbírejte za nákupy body a pak si za ně vyberte dárky na www.eplus.schneider-electric.cz. Více než 200 dárek.



Schneider Electric CZ, s. r. o.


U Trezorky 921/2 – 158 00 Praha 5
Zákaznické centrum
Tel.: 225 382 919 – e-mail: podpora@se.com
www.se.com/cz

Rychle pro nůžky! Vyzkoušejte Sednu přímo na vaší stěně ve skutečné velikosti.





Bílá



Běžová



Aluminium



Antracit



Wenge



Bříza

