


La référence AP9465 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.



## Présentation

Description	StruxureWare Data Center Expert Basic peut s'étendre à 525 périphériques et 15 caméras de surveillance.
Model Name	StruxureWare Data Center Expert Basic
Comprend	1 clé de licence pour surveillance de nœuds , Clé pour 25 nœuds de licence , CD avec logiciel , Guide d'installation , Équipements serveur , Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement expédié sous 2 semaines
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , Canada , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Îles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Mexique , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUÈS , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , États-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

## Généralités

Système d'exploitation	W , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP
RAM Intégré et Stockage de Données	1 Go/160 Go disponibles pour stockage des données

## Communication et gestion

Protocoles	DNS , HTTP , HTTPS , SMS , SMTP , SSL , TCP/IP
Connexions Interface Réseau	RJ-45 10/100/1000 Base-T

## Physique

Poids net	9.56 kg
Hauteur max.	44.0 mm
Largeur max.	483.0 mm
Profondeur max.	381.0 mm
Poids avec emballage	19.09 kg
Hauteur (avec emballage)	305.0 mm
Largeur (avec emballage)	629.0 mm
Profondeur	889.0 mm
Couleur	Noir
Positions de montage	Avant

## Environnemental

Conditions environnementales	10 - 35 °C
Température de stockage	-35 - 60 °C
Humidité relative en fonctionnement	5 - 90 %
Humidité relative de stockage	5 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Altitude de stockage	0-9000 mètres

## Conformité

Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement
-------------------	-----------------------------------