

Sedna Design & Sedna Elements

Ghid de alegere rapidă

Mecanisme Sedna Design & Elements

							
Mecanism, fără ramă decorativă	Alb	Bej	Aluminiu	Antracit	Mesteacăn	Wenge	Alu. platinat
Înterupătoare - 250 V c.a. ⁽¹⁾							
Înterupător simplu 10 AX, fără șurub	SDD111101	SDD112101	SDD113101	SDD114101	SDD180101	SDD181101	SDD170101
Înterupător bipolar 10 AX, fără șurub	SDD111102	SDD112102	SDD113102	SDD114102	SDD180102	SDD181102	SDD170102
Înterupător bipolar 16 AX, fără șurub	SDD111162	SDD112162	-	-	-	-	-
Înterupător dublu 10 AX, fără șurub	SDD111105	SDD112105	SDD113105	SDD114105	SDD180105	SDD181105	SDD170105
Înterupător cap scară 10 AX, fără șurub	SDD111106	SDD112106	SDD113106	SDD114106	SDD180106	SDD181106	SDD170106
Înterupător cap scară 16 AX, fără șurub	SDD111166	SDD112166	SDD113166	SDD114166	-	-	-
Înterupător cruce 10 AX, fără șurub	SDD111107	SDD112107	SDD113107	SDD114107	SDD180107	SDD181107	SDD170107
Înterupător dublu cap scară 10 AX, fără șurub	SDD111108	SDD112108	SDD113108	SDD114108	SDD180108	SDD181108	SDD170108
Înterupător triplu 10AX, cu șurub*	SDD111103	-	SDD113103	SDD114103	-	-	-
Înterupătoare cu lămpi indicatoare și de localizare 250 V c.a. ⁽¹⁾							
Înterupător cu lampă localizare albastră, 10 AX	SDD111101L	SDD112101L	SDD113101L	SDD114101L	SDD180101L	SDD181101L	SDD170101L
Înterupător cu lampă indicatoare roșie, 10 AX	SDD111101N	SDD112101N	SDD113101N	SDD114101N	-	-	-
Înterupător bipolar lampă indicatoare roșie, 10 AX	SDD111102N	SDD112102N	-	-	-	-	-
Înterupător bipolar lampă indicatoare roșie, 16 AX	SDD111162N	SDD112162N	-	-	-	-	-
Înterupător dublu lampă localizare albastră, 10 AX	SDD111105L	SDD112105L	SDD113105L	SDD114105L	SDD180105L	SDD181105L	SDD170105L
Înterupător cap scară lampă local. albastră 10 AX	SDD111106L	SDD112106L	SDD113106L	SDD114106L	SDD180106L	SDD181106L	SDD170106L
Înterupător cap scară lampă local. albastră 16 AX	SDD111166L	SDD112166L	SDD113166L	SDD114166L	-	-	-
Înterupător cap scară lampă indicat. roșie, 10 AX	SDD111106N	SDD112106N	-	-	-	-	-
Înterupător cruce lampă localizare albastră, 10 AX	SDD111107L	SDD112107L	SDD113107L	SDD114107L	-	-	-
Înterupătoare cu revenire - 10 AX - 250 V c.a. (1), ⁽¹⁾							
Înterupător revenire, fără șurub	SDD111111	SDD112111	SDD113111	SDD114111	SDD180111	SDD181111	SDD170111
Înterupător revenire simbol sonerie, fără șurub	SDD111131	SDD112131	SDD113131	SDD114131	SDD180131	SDD181131	SDD170131
Înterupător revenire simbol lumină, fără șurub	SDD111132	SDD112132	SDD113132	SDD114132	SDD180132	SDD181132	SDD170132
Buton cap scară, fără șurub	SDD111116	SDD112116	SDD113116	SDD114116	-	-	-
Înterupător cu cordon, fără șurub	SDD111122	SDD112122	SDD113122	SDD114122	-	-	-
Înterupător dublu cu revenire, fără șurub, 10 A	SDD111118	SDD112118	SDD113118	SDD114118	SDD180118	SDD181118	SDD170118
Înterupătoare cu revenire cu lampă de localizare albastră - 10 A - 250 V c.a. ⁽¹⁾							
Înterupător cu revenire cu lampă de localizare albastră, fără șurub	SDD111111L	SDD112111L	SDD113111L	SDD114111L	SDD180111L	SDD181111L	SDD170111L
Înterupător cu revenire cu lampă de localizare albastră și simbol sonerie, fără șurub	SDD111131L	SDD112131L	SDD113131L	SDD114131L	SDD180131L	SDD181131L	SDD170131L
Înterupător cu revenire cu lampă de localizare albastră și simbol lumină, fără șurub	SDD111132L	SDD112132L	SDD113132L	SDD114132L	SDD180132L	SDD181132L	SDD170132L
Înterupător cu revenire cu lampă de localizare albastră și suport etichetă, fără șurub	SDD111133L	SDD112133L	-	-	-	-	-
Buton cap scară cu lampă de localizare albastră, fără șurub	SDD111116L	SDD112116L	-	-	-	-	-
Înterupătoare cu revenire cu lampă de localizare albastră - 12 V							
Înterupător cu revenire cu lampă de localizare albastră și suport etichetă, fără șurub, 10 A	SDD111143L	SDD112143L	SDD113143L	SDD114143L	-	-	-
Înterupătoare pentru jaluzele - 10 A - 250 V c.a.							
Înterupător jaluzele, blocaj electric, fără șurub	SDD111104	SDD112104	SDD113104	SDD114104	SDD180104	SDD181104	SDD170104
Buton jaluzele, fără șurub	SDD111114	SDD112114	SDD113114	SDD114114	SDD180114	SDD181114	SDD170114
Variatoare rotative - 230 V c.a.							
Variator LED, RC, 3 - 200W	SDD111501	SDD112501	SDD113501	SDD114501	SDD180501	SDD181501	-
Variator LED universal, 5 - 200W, control bidirecțional	SDD111502	SDD112502	SDD113502	SDD114502	SDD180502	SDD181502	-








* Disponibil ulterior

(1) Sarcina maximă pentru lămpi cu balast încorporat (LED, CFL, etc.):

Înterupătoare 10 AX - 250 V c.a.: 100W

Înterupătoare 16 AX - 250 V c.a.: 200W

Mecanisme Sedna Design & Elements (continuare)

							
Mecanism, fără ramă decorativă	Alb	Bej	Aluminiu	Antracit	Mesteacăn	Wenge	Alu. platinat
Detectoare de mișcare - 230 V c.a.							
Detector de mișcare 160°, 10A	SDD111504	SDD112504	SDD113504	SDD114504	SDD180504	SDD181504	-
Termostate - 16 A - 230 V c.a.							
Termostat de cameră cu întrerupător	SDD111506	SDD112506	SDD113506	SDD114506	-	-	-
Termostat de pardoseală cu întrerupător și senzor	SDD111507	SDD112507	SDD113507	SDD114507	-	-	-
Prize -16 A - 250 V c.a.							
Priză 2P+E, cu obturatoare, borne cu șurub	SDD111021	SDD112021	SDD113021	SDD114021	SDD180021	SDD181021	SDD170021
Priză 2P+E, cu obturatoare, borne fără șurub	SDD111022	SDD112022	SDD113022	SDD114022	SDD180022	SDD181022	SDD170022
Priză simplă cu obturatoare și capac, borne cu șurub	SDD111023	SDD112023	SDD113023	SDD114023	SDD180023	SDD181023	SDD170023
Priză simplă cu obturatoare și capac, borne fără șurub	SDD111024	SDD112024	SDD113024	SDD114024	SDD180024	SDD181024	SDD170024
Priză simplă cu obturatoare și capac, borne cu șurub, roșie	SDD115021						
Priză dublă 2P+E cu obturatoare și ramă decorativă, borne cu șurub	SDD311221	SDD312221	SDD313221	SDD314221	SDD380221	SDD381221	-
Priză 2P+E cu obturatoare și 2 porturi de încărcare USB tip A+A 2.4A	SDD111052	SDD112052	SDD113052	SDD114052	SDD180052	SDD181052*	SDD170052*
Priză egalizare potențial, pentru aplicații medicale	SDD111061	-	-	-	-	-	-
Priză 2P+E cu obturatoare și capac IP44, borne cu șurub	SDD211023	SDD212023	SDD213023	SDD214023	SDD280023	SDD281023	SDD270023
Priză 2P+E cu obturatoare și capac IP44, borne fără șurub	SDD211024	SDD212024	SDD213024	SDD214024	-	-	-
Prize de date și plăci adaptoare							
Priză date 1xRJ45 Cat5e UTP	SDD111451	SDD112451	SDD113451	SDD114451	SDD180451	SDD181451	-
Priză date 2xRJ45 Cat5e UTP	SDD111452	SDD112452	SDD113452	SDD114452	SDD180452	SDD181452	-
Priză date 1xRJ45 Cat5e STP	SDD111451S	SDD112451S	SDD113451S	SDD114451S	-	-	-
Priză date 2xRJ45 Cat5e STP	SDD111452S	SDD112452S	SDD113452S	SDD114452S	-	-	-
Priză date 1xRJ45 Cat6 UTP	SDD111461	SDD112461	SDD113461	SDD114461	SDD180461	SDD181461	-
Priză date 2xRJ45 Cat6 UTP	SDD111462	SDD112462	SDD113462	SDD114462	SDD180462	SDD181462	-
Priză date 1xRJ45 Cat6 STP	SDD111461S	SDD112461S	SDD113461S	SDD114461S	SDD180461S	SDD181461S	-
Priză date 2xRJ45 Cat6 STP	SDD111462S	SDD112462S	SDD113462S	SDD114462S	SDD180462S	SDD181462S	-
Priză date 1xRJ45 Cat6A UTP	SDD111466	SDD112466	SDD113466	SDD114466	SDD180466	SDD181466	-
Priză date 2xRJ45 Cat6A UTP	SDD111467	SDD112467	SDD113467	SDD114467	SDD180467	SDD181467	-
Priză date 1xRJ45 Cat6A STP	SDD111466S	SDD112466S	SDD113466S	SDD114466S	SDD180466S	SDD181466S	-
Priză date 2xRJ45 Cat6A STP	SDD111467S	SDD112467S	SDD113467S	SDD114467S	SDD180467S	SDD181467S	-
Adaptor 1xRJ45 conector KRONE	SDD111441C	SDD112441C	SDD113441C	SDD114441C	-	-	-
Adaptor 1xRJ45 conector RDM	SDD111442C	SDD112442C	-	-	-	-	-
Adaptor 1xRJ45 conector SYSTIMAX	SDD111443C	SDD112443C	-	-	-	-	-
Adaptor 2xRJ45 conector AMP, MOLEX, KELINE	SDD111444C	SDD112444C	SDD113444C	SDD114444C	-	-	-
Adaptor Keystone (RJ45, RJ11, HDMI, VGA)	SDD111421	SDD112421	SDD113421	SDD114421	-	-	-
Prize de telefon RJ11							
Priză de telefon 1xRJ11	SDD111491	SDD112491	SDD113491	SDD114491	SDD180491	SDD181491	-
Priză de telefon 2xRJ11	SDD111492	SDD112492	SDD113492	SDD114492	SDD180492	SDD181492	-
Prize mixte							
Priză TV+Priză RJ45 Cat6 UTP	SDD111469T	SDD112469T	SDD113469T	SDD114469T	SDD180469T	SDD181469T	-
Priză RJ11+RJ45 Cat5e UTP	SDD111458	SDD112458	SDD113458	SDD114458	-	-	-
Priză RJ11+RJ45 Cat6 UTP	SDD111468	SDD112468	SDD113468	SDD114468	SDD180468	SDD181468	-

NOU
* Disponibil ulterior

NOU
NOU
NOU
NOU

NOU

NOU

Mecanisme și rame decorative Sedna Design & Elements

								
Mecanism, fără ramă decorativă	Alb	Bej	Aluminiu	Antracit	Mesteacăn	Wenge	Alu. platinat	
Prize pentru antenă								
Priză TV de capăt, 4 dB	SDD111471	SDD112471	SDD113471	SDD114471	SDD180471	SDD181471	-	
Priză TV intermediară, 7 dB	SDD111474	SDD112474	SDD113474	SDD114474	SDD180474	SDD181474	-	
Priză TV intermediară, 10 dB	SDD111478	SDD112478	SDD113478	SDD114478	SDD180478	SDD181478	-	
Priză TV/R de capăt, 4 dB	SDD111471R	SDD112471R	SDD113471R	SDD114471R	SDD180471R	SDD181471R	-	
Priză TV/R intermediară, 7 dB	SDD111474R	SDD112474R	SDD113474R	SDD114474R	SDD180474R	SDD181474R	-	
Priză TV/R intermediară, 10 dB	SDD111478R	SDD112478R	SDD113478R	SDD114478R	SDD180478R	SDD181478R	-	
Priză TV/SAT de capăt, 4 dB	SDD111471S	SDD112471S	SDD113471S	SDD114471S	SDD180471S	SDD181471S	-	
Priză TV/SAT intermediară, 7 dB	SDD111474S	SDD112474S	SDD113474S	SDD114474S	SDD180474S	SDD181474S	-	
Priză TV/SAT intermediară, 10 dB	SDD111478S	SDD112478S	SDD113478S	SDD114478S	SDD180478S	SDD181478S	-	
Priză TV/R/SAT de capăt, 4 dB	SDD111481	SDD112481	SDD113481	SDD114481	SDD180481	SDD181481	-	
Priză TV/R/SAT intermediară, 7 dB	SDD111484	SDD112484	SDD113484	SDD114484	SDD180484	SDD181484	-	
Priză TV/R/SAT intermediară, 10 dB	SDD111488	SDD112488	SDD113488	SDD114488	SDD180488	SDD181488	-	
Priză TV/SAT/SAT individuală, 4 dB	SDD111481S	SDD112481S	SDD113481S	SDD114481S	SDD180481S	SDD181481S	-	
Alte mecanisme								
Priză dublă pentru difuzoare, fără șurub	SDD111411	SDD112411	SDD113411	SDD114411	SDD180411	SDD181411	-	
Înșire cabluri	SDD111903	SDD112903	SDD113903	SDD114903	SDD180903	SDD181903	-	
Obturator	SDD111904	SDD112904	SDD113904	SDD114904	SDD180904	SDD181904	-	
Înterupător cu temporizare, 10A	SDD111508	SDD112508	SDD113508	SDD114508	SDD180508	SDD181508	-	NOU
Înterupător cu cartelă, 10A	SDD111121	SDD112121	SDD113121	SDD114121	SDD180121	SDD181121	-	
Înterupător electronic cu cartelă, 8A	SDD111121E	SDD112121E	SDD113121E	SDD114121E	SDD180121E	SDD181121E	-	NOU
Încărcător dublu USB, A+A, 2.1A	SDD111401	SDD112401	SDD113401	SDD114401	SDD180401	SDD181401	-	
Încărcător dublu USB, A+C, 2.4A	SDD111402	SDD112402	SDD113402	SDD114402	SDD180402	SDD181402	-	NOU
Adaptor mecanisme multimedia Noua Unica	SDD111905	SDD112905	SDD113905	SDD114905	-	-	-	NOU
Încărcător dublu USB, A+C (45 W)	SDD111404	SDD112404	SDD113404	SDD114404	SDD180404	SDD181404	-	NOU
Lampă de veghe, 250V c.a. - 3W	SDD111906							
Rame decorative IP20 / IP44								
	1-post	2-posturi	3-posturi	4-posturi	5-posturi	1-post cu suport de telefon		
Alb	SDD311801	SDD311802	SDD311803	SDD311804	SDD311805	SDD311809		
Bej	SDD312801	SDD312802	SDD312803	SDD312804	SDD312805	SDD312809		
Aluminiu	SDD313801	SDD313802	SDD313803	SDD313804	SDD313805	SDD313809		
Antracit	SDD314801	SDD314802	SDD314803	SDD314804	SDD314805	SDD314809		
Sticlă albă	SDD360801	SDD360802	SDD360803	SDD360804	SDD360805	-		
Sticlă neagră	SDD361801	SDD361802	SDD361803	SDD361804	SDD361805	-		
Sticlă gri (fumuriu)	SDD362801	SDD362802	SDD362803	SDD362804	SDD362805	-		
Aluminiu patinat	SDD370801	SDD370802	SDD370803	SDD370804	SDD370805	-		
Auriu patinat	SDD371801	SDD371802	SDD371803	SDD371804	SDD371805	-		
Lemn mesteacăn	SDD380801	SDD380802	SDD380803	SDD380804	SDD380805	-		
Lemn wenge	SDD381801	SDD381802	SDD381803	SDD381804	SDD381805	-		
Piatră gri	SDD390801	SDD390802	SDD390803	SDD390804	SDD390805	-		
Piatră neagră (ardezie)	SDD391801	SDD391802	SDD391803	SDD391804	SDD391805	-		