



Zelio relay range



Principales

Gamme de produits	Zelio Relay
Fonction produit	Prise
Disposition des contacts	Mixte
Conformité	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Nom de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[I _{th}] courant thermique conventionnel	7 A
[U _e] tension assignée d'emploi	250 V
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Avec vis (panneau) Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	29 mm
Poids	0,053 kg
Code de comptabilité	RXZ

Environnement

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 24 à AWG 16) rigide sans embout
Normes	IEC 61984
Température ambiante pour le stockage	-55...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C

Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

mm
in.

