



Coffrets KAEDRA

Des coffrets adaptables à toutes les situations



Appareillage modulaire



Appareillage non modulaire



Socle de prise



Conseils pratiques / Dimensions : voir chapitre K



Coffret KAEDRA



Mini-coffret KAEDRA

Coffrets et mini-coffrets KAEDRA

Présentation

Mini-coffrets de 3 à 12 modules économiques et peu encombrants.
Coffrets de 12 à 72 modules associables.

Caractéristiques mécaniques

Coffret

- face avant réversible pour ouverture de la porte à droite ou à gauche
- profondeur intérieure disponible pour la pose d'appareillage non modulaire entre la platine perforée et le plastron plein : 100 mm
- plastron réversible en fonction de l'entraxe des rails (125, 150, 175 mm)

Mini-coffret

- support bornier clipsable
- fond avec queue d'arronde pour recevoir bornier 4 trous et bracelet de filerie

Caractéristiques techniques

- matériau isolant autoextinguible
 - température d'utilisation : -25 °C à +60 °C
 - couleur : gris clair RAL 7035 et porte verte transparente
 - IP65 selon IEC 60529
 - IK09 selon EN 50102
 - classe 2 : isolation totale
 - tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C
 - conforme à la norme IEC 60439-3
 - résistance aux agents chimiques et atmosphériques :
- Les coffrets Kaedra sont en polystyrène, leur porte ou portillon en polycarbonate.
Le tableau ci-dessous présente sa résistance à différents agents chimiques et atmosphériques :

solution saline	acides concentrés	dilués	alcalins concentrés	dilués	solvants hexane	benzol	acétone	alcool ethyl	huiles minérales	UV
résistant	résistance limitée	résistant	non résistant	résistance limitée	résistant	résistance limitée	résistance limitée	résistance limitée	résistant	résistant

Références des coffrets

Rang.	Total	Prédéfonçage (haut et bas) ⁽¹⁾							Dimensions (mm)			Accessoires livrés avec une référence coffret ⁽²⁾				Réf.				
		M	16	20	20	25	32	50	L	H	P	Kit de repérage	Bracelet de filerie	Support de	Bornier nombre de trous					
		PG			11	16	21	29/36							4	8	16	22	32	
Mini-coffrets																				
1	3						1			80	150	98	1							13956
	4		1	1			1			123	200	112	1		1					13957
	6		1	1			1			159	200	112	1		1			1		13958
	8		2	2			1			195	200	112	1		1			1		13959
	12		2	2		2	1			267	200	112	1		1			1		13960
Coffrets																				
1	12		6		6	2	3		340	280	160	1	1	1	1	1				13962
	18				10	4	2	1	448	280	160	1	1	1	1	1				13963
2	24		6		6	2	3		340	460	160	2	2	1	1			1		13964
	36				10	4	2		448	460	160	2	2	1	1				1	13965
3	36		6		6	2	3		340	610	160	3	3	1	1				1	13966
	54				10	4	2	1	448	610	160	3	3	2	1			2		13967
4	72				10	4	2	1	448	842	160	4	4	2	1				2	13968

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).

(2) Accessoires également livrés :

- mini-coffrets : bouchons classe II
- coffrets : bouchons classe II et obturateurs (5 modules de 18 mm par rangées).