

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307997627

发证日期: 2023年09月15日
有效期至: 2031年08月24日

委托人名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	Schneider Electric Alpes voie Isaac Newton, ZI Alpespace F-73800 FRANCIN, France
产品名称和系列、 规格、型号	空气断路器 MTZ1-06/08/10/12/16 H1/H2/H3,MTZ1-06/08/10 L1; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307997627

第 1 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

MTZ1-06/08/10/12/16 H1/H2/H3, MTZ1-06/08/10 L1;

Uimp:12kV;Ui:1000V;

MTZ1-06/08/10/12/16 H1:

Ue:AC220/415/440V, AC525V, AC690V;In: 630A, 800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:42kA;Icu:42kA;Icw:42kA/1s;

选择性类别: B;极数: 3P, 4P;适用频率:50/60Hz

MTZ1-06/08/10/12/16 H2:

Ue:AC220/415/440V, AC525V, AC690V;In: 630A, 800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics: AC220/415/440V/50kA, AC525V/42kA, AC690V/42kA;

Icu: AC220/415/440V/50kA, AC525V/42kA,AC690V/42kA;Icw:42kA/1s;

选择性类别:B;极数: 3P, 4P;适用频率:50/60Hz

MTZ1-06/08/10/12/16 H3:

Ue:AC220/415/440V;In: 630A, 800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:50kA;Icu:66kA;Icw:50kA/1s;

选择性类别: B; 极数: 3P, 4P;适用频率:50/60Hz

MTZ1-06/08/10 L1:

Ue:AC220/415V, AC440V, AC525V;In: 630A, 800A,1000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics: AC220/415V/150kA, AC440V/130kA, AC525V /100kA;

Icu: AC220/415V/150kA, AC440V/130kA,AC525V /100kA;

选择性类别: A;

极数: 3P, 4P;适用频率:50/60Hz

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN、分励脱扣器 MX、闭合电磁铁 XF, 详见表格;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307997627

第 2 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

欠压 (MN), 分励 (MX), 闭合电磁铁 (XF)

MN		MN Diag.	
代码	电压	代码	电压
LV833668 LV833668SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV836668 LV836668SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833670 LV833670SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV836670 LV836670SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833671 LV833671SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV836671 LV836671SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833673 LV833673SP	380-480Vac 50/60Hz	LV836673 LV836673SP	380-480Vac 50/60Hz
33668 LV933668SP	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33669 LV933669SP	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33670 LV933670SP	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33671 LV933671SP	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33673 LV933673SP	380-480V AC 50/60 Hz		
MX/XF		MX/XF Diag. & COM	
代码	电压	代码	电压
LV833659	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV833033	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307997627

第 3 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LV833659SP		LV833033SP	
LV833660 LV833660SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc	LV833034 LV833034SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc
LV833661 LV833661SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV833035 LV833035SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833662 LV833662SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV833036 LV833036SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833664 LV833664SP	380-480Vac 50/60Hz	LV833038 LV833038SP	380-480Vac 50/60Hz
33659 LV933659SP	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33660 LV933660SP	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33661 LV933661SP	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33662 LV933662SP	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33663 LV933663SP	277V AC 50/60 Hz		
33664 LV933664SP	380-480V AC 50/60 Hz		

型号解释:

MTZ1 - 16 H2

(1) (2) (3)

(1)类型:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307997627

第4页 / 共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

(2)电流等级：

06---630A

08---800A

10---1000A

12---1250A

16---1600A

(3)分断能力：

H1, H2, H3-----高等级型

L1-----限流型

注：MTZ1 系列断路器配合的 Micrologic X 电子控制器有：2.0 X - 5.0 X - 6.0 X - 7.0 X；



中国质量认证中心