

Nr. P03200830

Oppdr. Nr. 13524

Oppdragsgiver	Thorsman & Co. AB P.O.Box 1010 S-611 29 Nyköping SVERIGE
Fabrikant	Thorsman & Co. AB P.O.Box 1010 S-611 29 Nyköping SVERIGE
Fabrikk / Produksjonssted	Thorsman & Co. AB P.O.Box 1010 S-611 29 Nyköping SVERIGE
Gruppe 21 07500	Nipler, tuber, strekkavlastninger o.l., for bruk ombord i skip.
Modell/type	TET-C 3-5
Data	3-5 mm diameter kabel
Kjennemerke	Thorsman
Annen spes.	Sort gummi, for 13 mm åpning, for 0,5-4 mm platetykkelse. IP 67.
Angitte produkt(er) er sertifisert i henhold til flg. norm(er)	Sikkerhetsnorm: NEK 520:1985
Gyldighet	Sertifikatet bekrefter samsvar med nevnte normer og gjelder også som lisens for bruk av Nemko's navn og sertifiseringsmerke. Sertifikatet og lisensen er gyldig under forutsetning av at betingelsene overholdes, og forutsatt at eventuelle endringer av produktet meldes til Nemko for godtakelse før endringene innføres. Nye normer eller tillegg til normene kan medføre at produktutførelsen må endres og/eller at fornyet prøving og fornyet sertifisering er nødvendig.
Varianter	Dette sertifikatet dekker også varianter med posisjoner fra 001 til 006 Se neste side(r).
Tilleggsinformasjon:	Dette Sertifikatet erstatter vårt Nemko-Sertifikat L 91005 01-07, datert 1993-04-28.

Dato 19 september 2003


signaturRagnar Koltzow
Sertifiserings Avdeling

Nr. P03200830

Oppdr. Nr. 13524

Gruppe 21 07500	Nipler, tuber, strekkavlastninger o.l., for bruk ombord i skip.
Posisjons nr.	001
Modell/type	TET-C 5-7
Data	5-7mm diameter kabel
Annen spes.	Sort gummi, for 16 mm åpning, for 1-4 mm platetykkelse. IP67.
Posisjons nr.	002
Modell/type	TET-C 7-10
Data	7-10 mm diameter kabel
Annen spes.	Sort gummi, for 19 mm åpning, for 1-4 mm platetykkelse. IP67.
Posisjons nr.	003
Modell/type	TET-C 10-14
Data	10-14 mm diameter kabel
Annen spes.	Sort gummi, for 23 mm åpning, for 1-4 mm platetykkelse. IP67.
Posisjons nr.	004
Modell/type	TET-C 14-20
Data	14-20 mm diameter kabel
Annen spes.	Sort gummi, for 29 mm åpning, for 1-4 mm platetykkelse. IP67.
Posisjons nr.	005
Modell/type	TET-C 20-26
Data	20-26 mm diameter kabel
Annen spes.	Sort gummi, for 38 mm åpning, for 1-4 mm platetykkelse. IP67.
Posisjons nr.	006
Modell/type	TET-C 26-35
Data	26-35 mm diameter kabel
Annen spes.	Sort gummi, for 48 mm åpning, for 1-4 mm platetykkelse. IP67.

Dato 19 september 2003


signaturRagnar Køltzow
Sertifiserings Avdeling