

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 72061570

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
Steve Williams

Unser Zeichen *Our Reference*
-JAK- 30681620 002

Längstens gültig bis *Latest expiration*
12.07.2011 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
American Power Conversion Corp.
85 Rangeway Road
North Billerica MA 01862
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
TIANJIN OPTICAL ELECTRICAL
XINYA ELECTRON COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO, .LTD.
No. 6 taishan road

300211 Hexi District
China

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001+A11



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Netzgerät Universal Power Adapter

Bezeichnung (Model Designation): UPA9

9

Nennspannung (Rated Voltage): 1) AC 120-127V, 50-60Hz
oder/or 2) AC 100/220-240V, 50-60Hz
oder/or 3) DC 11-16V

Nennstrom (Rated Current): 1,2) 2,0A; 3) 8,0A

Schutzklasse (Protection Class): II

Ausgangswerte

Output Ratings DC: 1) 5V/2,0A max.; 12V/5,42A max.,
total 65W max.
oder/or 5V/2,0A max.; 15-20V/5,0-3,75A max.
total 75W max.
2) 5V/2,0A max.; 12-20V/5.42-3.25A max.
total 65W max.
3) 5V/2,0A max.; 12V/5,42A max.
total 65W max.
oder/or 5V/2,0A max.; 5-20V/5,0-3.75A max.
total 75W max.



9

ANLAGE (Appendix): 1, 1-4

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 4 (1) bzw. (2) und § 7(1) des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par 4 Art. 1 or Art. 2 and Par 7 Art. 1 of the
German Equipment and Product Safety Law.*

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. M. Raap

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 13.07.2006 (day/mo/yr)

Inh. = 710370 / Deb. = 710370 / Fert. = 751907