

# Fiche technique du produit 16756

## Caractéristiques

Multi9 ID - interrupteur différentiel - 4P - 63A -  
classe B - 30mA



### Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 RCCB-ID
Fonction produit	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	RCCB-ID
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation	Instantané
Type	Type B
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	$I_m = 630 \text{ A}$ se conformer à IEC 61008
Courant nominal de court-circuit conditionnel	$I_{nc} 10 \text{ kA } 63 \text{ A}$

### Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V
[Ui] tension d'isolement	440 V CA 50 Hz se conformer à IEC 61008-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à IEC 61008-1
Pas de 9 mm	8
Hauteur	86 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm
Poids	450 g
Couleur	Gris
Endurance mécanique	5000 cycle
Endurance électrique	2000 cycle

Type de raccordement	Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> souple Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> rigide Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...50 mm <sup>2</sup> rigide Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...35 mm <sup>2</sup> souple Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...35 mm <sup>2</sup> flexible avec embout Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	3 N.m

## Environnement

Normes	VDE 0664 EN 61008 IEC 61008
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------