

Fiche technique du produit 15535

Caractéristiques

Multi 9 RLI - relais inverseur - 10A - 230..240V
50/60Hz - 1F+1OF



Principales

Range of product	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 RLI
Fonction produit	Relais
Nom de l'appareil	RLI
Fonction de l'appareil	Relais inverseur
Composition de contacts de signalisation	1 C/O + 1 NO
Tension circuit de commande	230...240 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 230 V CA (cos Phi = 1)
[Ui] tension d'isolement	250 V CA
Puissance au maintien	4 VA
Courant démarrage alimentation	4 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Endurance électrique	AC-21: 100000 cycle
Type de raccordement	Bornes type tunnel 0,5...6 mm ²

Environnement

Normes	NF C 45-250 IEC 255
--------	------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------