

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Nom du produit	Compact NS
Nom de l'appareil	Compact NS1000 NA
Fonction produit	Interrupteur-sectionneur
Fonction de l'appareil	Distribution
Type d'offre	C4
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Codification du pouvoir de coupure	NA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à IEC 60947-3

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Extraire
Support de montage	Châssis
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 KV se conformer à IEC 60947-3
[Ith] courant thermique conventionnel	1000 A à 60 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 KA pendant 0,5 s se conformer à IEC 60947-3 4 KA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	52 KA 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Endurance mécanique	6000 Cycle se conformer à IEC 60947-3
Endurance électrique	1000 Cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
Pas de raccordement	70 Mm
Hauteur	327 Mm
Largeur	280 Mm

Profondeur	147 Mm
Poids du produit	18 Kg

## Environnement

Normes	IEC 60947-3
Certifications du produit	ASEFA ASTA
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-3
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-50...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Under investigation <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**