



أساسي

المنطق	Acti 9 Disbo
اسم المنتج	Acti9 Vertical TPN
نوع المنتج أو المكونات	Distribution board
تطبيق الجهاز	توزيع كهربائي منخفض الجهد
Enclosure type	قياسي
نوع الباب	مسطح
المعدات المتوفرة	لوحة مجموعة المفاتيح الكهربائية طرف أرضي إضافي كثلة طرفية محيطة
اللون	أبيض (RAL 9003)

تكميلي

التيار التشغيلي المقنن [Ie]	125 A
تيار تحمل وقت القصر المقنن [Ipk]	من أجل 0.25 ثوانٍ 17 KA
تيار التحمل الذروي المقنن [Ipk]	34 KA
Enclosure mounting	غاطس
جهاز الإدخال	عزل 3P
عدد المسارات	18 طرق
مادة اللوحة	مسخوق مطلي صفائح الفولاذ
الارتفاع	555 Mm
العرض	425 Mm
العمق	125 Mm
IP درجة الحماية	IP41
البلد المصدرة	مصر

البيئة

المعايير	IEC 61439-3
درجة حرارة الهواء المحيطة للتشغيل	0...50 درجة مئوية

وحدات التعبئة

نوع الوحدة من الحزمة 1	PCE
عدد الوحدات في الحزمة 1	١
وزن الحزمة 1	١٠,٤ كجم
ارتفاع الحزمة 1	١١,٧ Cm
عرض الحزمة 1	٤٢,٥ Cm
طول الحزمة 1	٥٥,٥ Cm

عرض الاستدامة

حالة عرض مستدام	Green Premium منتج من مجموعة
تسجيل المواد الكيميائية وتقييدها واعتمادها وتقييدها (REACH ائحة)	تسجيل المواد الكيميائية REACH ائحة
توجيه خطر المواد الخطرة (للاتحاد الأوروبي) RoHS توجيهات	المطابقة المسبقة (المنتجات خارج النطاق القانوني لتوجيه خطر المواد الخطرة) للاتحاد الأوروبي (RoHS توجيهات) اعلان RoHS للاتحاد الأوروبي
خال من الزئبق	نعم
توجيه خطر المواد الخطرة (RoHS مع لومات الاعفاء بحسب	توجيه خطر المواد الخطرة RoHS مع لومات الاعفاء بحسب
توجيه خطر المواد الخطرة (للصين) RoHS اللائحة التنظيمية	توجيه خطر المواد الخطرة RoHS للصين الصنادير عن الصين
الافصاح البيئي	الملف البيئي للمنتج

تجارية: Product Life Status